

BOMANN®**Bodenstaubsauger BS 9019 CB N**

- 5-fach Mikrofiltersystem
- Edelstahl-Teleskoprohr
- umschaltbare Bodenbürste
- Staubbeutelwechselanzeige
- praktischer Tragegriff
- automatische Kabelaufwicklung
- platzsparende Parkhilfe
- 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
- Maße: (B)256 x (T)310 x (H)205 mm
- Spannungsversorgung: 220 - 240 Volt, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 700 Watt
- rot: Schutzkontaktstecker / weiß/grau: Konturenstecker: - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel mit einem Fixadapter geliefert

- **Zubehör:** Staubsaugerbeutel Y298



Bodenstaubsauger BS 9019 CB N, rot



Bodenstaubsauger BS 9019 CB N, weiß/grau



Detailansicht: Zubehör

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Bodenstaubsauger BS 9019 CB N	Beutelsystem	rot weiß / grau		660111 690195	95100039 95100040
Zubehör: Staubsaugerbeutel	4 Staubsaugerbeutel + 1 Universalfilter			4006508205851	9509636