

Ha-VIS eCon 3080B-A



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	24 03 008 0010
Beschreibung	Ha-VIS eCon 3080B-A
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/24030080010

Bezeichnung

Baureihe	Ha-VIS eCon 3000
Komponente	Industrial Ethernet Switches
Beschreibung	unmanaged
Ethernet-Typ	Fast Ethernet

Ausführung

Gesamtzahl der Ports	8
Befestigung	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Switch Technologie	Store and Forward
Frame-Größe	1,5 kB
MAC-Tabellengröße	1k Einträge
Paketpuffergröße	0,44 Megabit
non blocking	ja
Quality of Service	ja
Energie Efficient Ethernet	ja
Flow Control	aus
Meldekontakt	nein
Lieferumfang	Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung Montageanleitung

Anschlussdaten

Nennspannung	24 V DC 48 V DC
zulässige Spannung	9 ... 60 V DC



Anschlussdaten

Überspannungsschutz	ja
Betriebsstrom	<85 mA @ 24 V DC <46 mA @ 48 V DC
Versorgungsstromkreis	SELV (Circuit Breaker 10 A)
Einschaltstrom	<1,6 A @ 24 V DC <3,2 A @ 48 V DC
Überstromschutz	12 A am Eingang
Leistungsaufnahme	<2,04 W @ 24 V DC
Anschlussart	steckbarer Schraubkontakt
Kontaktanzahl	3
Leiterquerschnitt	0,08 ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 12
Pinout	+ / - / FE
Verpolschutz	ja

Technische Kennwerte

Betriebstemperatur	0 ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte	0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb) 0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Luftdruck	≥795 hPa
Schutzart nach IEC 60529	IP30 im gesteckten Zustand
MTBF	≈2.160.000 h

Ethernet Ports Kupfer

10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)	8
Fast-Ethernet Ports 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) Übertragungsstandards: 10BASE-T, 100BASE-TX Übertragungsphysik: Twisted Pair Kat. 5 Übertragungslänge: 100 m Datenrate: 10/100 Mbit/s Auto-Negotiation: ja Auto-Polarity: ja Auto-MDI(X): ja	8
Übertragungsstandard	10BASE-Te 100BASE-TX EEE
Auto-Negotiation	ja
Auto-Polarity	ja



Pushing Performance
 Since 1945

Ethernet Ports Kupfer

Auto-MDI(X)	ja
Übertragungsphysik	Twisted Pair Kat. 5
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Übertragungslänge	100 m

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium (eloxiert) Stahlblech (pulverbeschichtet)
Länge	107,5 mm
Breite	25 mm
Höhe	142 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	EN 55022 Funkstöreigenschaften EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD) EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst) EN 61000-4-5 Überspannung (surge) EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen EN 61000-6-4 Störaussendung IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig) IEEE 802.3
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 508 NRAQ.E253944 CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
PROFINET	ja
EtherNet/IP	ja
CE	ja



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

FCC	ja
-----	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	549,39 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85176200
GTIN	5713140148086
eCl@ss	19170130 Netzwerk-Switch