

GHIBLI

Universalgerät zum Schweißen und Schrumpfen. Zweistufige Luftmengen-Umschaltung und stufenlos einstellbare Temperatur.

- Universalgerät zum Schweißen und Schrumpfen
- Konstante Temperatur unabhängig von Spannungsschwankungen und Umgebungstemperatur
- Luftmenge zweistufig wählbar
- Breites Zubehörsortiment



TECHNISCHE DATEN

GHIBLI 100 V

Spannung	V~	100
Leistung	W	1500
Frequenz	Hz	50 / 60
Temperatur	°C	20 – 600
Luftmenge (20°C)	l/min	Stufe 2: 300, Stufe 3: 350
Druck statisch	Pa	Stufe 2: 1500 (15 mbar), Stufe 3: 2100 (21 mbar)
Emissionspegel LpA	dB	65
Abmessungen (L x B x H)	mm	195 x 85 x 160, Handgriff Ø 57
Gewicht	kg	1.25 (mit 3 m Kabel)

Konformitätszeichen



Sicherheitszeichen



Zertifizierungsart

CCA

Schutzklasse II



GHIBLI 120 V

Spannung	V~	120
----------	----	-----

Plastic Welding > Handgeräte > GHIBLI

Leistung	W	1500
Frequenz	Hz	50 / 60
Temperatur	°C	20 – 600
Luftmenge (20°C)	l/min	Stufe 2: 300, Stufe 3: 350
Druck statisch	Pa	Stufe 2: 1500 (15 mbar), Stufe 3: 2100 (21 mbar)
Emissionspegel LpA	dB	65
Abmessungen (L x B x H)	mm	195 x 85 x 160, Handgriff Ø 57
Gewicht	kg	1.25 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen		
Sicherheitszeichen		
Zertifizierungsart		CCA
Schutzklasse II		

GHIBLI 230 V

Spannung	V~	230
Leistung	W	2000
Frequenz	Hz	50 / 60
Temperatur	°C	20 – 600
Luftmenge (20°C)	l/min	Stufe 2: 300, Stufe 3: 350
Druck statisch	Pa	Stufe 2: 1500 (15 mbar), Stufe 3: 2100 (21 mbar)
Emissionspegel LpA	dB	65
Abmessungen (L x B x H)	mm	195 x 85 x 160, Handgriff Ø 57
Gewicht	kg	1.25 (mit 3 m Kabel)
Konformitätszeichen		
Sicherheitszeichen		
Zertifizierungsart		CCA
Schutzklasse II		



ZUBEHÖR



Rohrdüse Ø 5 mm aufschiebbar auf GHIBLI

107.154 - Rohrdüse Ø 5 mm, aufschiebbar



Breitschlitzdüse 20 mm aufschiebbar auf GHIBLI

106.998 - Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar



Löffelreflektor 25 x 30 mm aufschiebbar auf GHIBLI

107.313 - Löffelreflektor 25 x 30 mm, aufschiebbar



Klappreflektor 70 x 12 mm aufschiebbar auf GHIBLI

107.315 - Klappreflektor 70 x 12 mm, aufschiebbar



Klappreflektor 84 x 14 mm aufschiebbar auf GHIBLI

107.316 - Klappreflektor 84 x 14 mm, aufschiebbar



Lötreflektor 17 x 34 mm aufschiebbar auf GHIBLI

107.325 - Lötreflektor 17 x 34 mm, aufschiebbar



Siebreflektor 35 x 20 mm aufschiebbar auf GHIBLI und LHS 20

107.309 - Siebreflektor 35 x 20 mm, aufschiebbar

Plastic Welding > Handgeräte > GHIBLI



Siebreflektor 50 x 35 mm aufschiebbar auf GHIBLI und LHS 20

107.308 - Siebreflektor 50 x 35 mm, aufschiebbar



Andrückrolle 28 mm (PTFE), kugelgelagert

106.976 - Andrückrolle 28 mm (PTFE) kugelgelagert



Andrückrolle 28 mm (Silikon), kugelgelagert

106.977 - Andrückrolle 28 mm (Silikon), kugelgelagert



Andrückrolle 40 mm, kugelgelagert, einarmig (Silikon)

106.975 - Andrückrolle 40 mm, kugelgelagert, einarmig (Silikon)



Andrückrolle für Zollband, kugelgelagert

106.981 - Andrückrolle für Zollband, kugelgelagert



Andrückrolle kugelgelagert (Messing), kugelgelagert

106.972 - Andrückrolle kugelgelagert (Messing), kugelgelagert



Heftdüse aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

106.996 - Heftdüse, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm



Schnellschweissdüse 4.5 x 12 mm für Kehlnähte

107.139 - Schnellschweissdüse 4.5 x 12 mm für Kehlnähte, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

Plastic Welding > Handgeräte > GHIBLI



Schnellschweisssdüse für Band 8 mm aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

107.137 - Schnellschweisssdüse für Band 8 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm



Schnellschweisssdüse mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

105.431 - Schnellschweisssdüse 3 mm, mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

105.432 - Schnellschweisssdüse 4 mm, mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

105.433 - Schnellschweisssdüse 5 mm, mit kleinem Luftschlitz, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm




Schnellschweisssdüse 3, 4, 5 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

106.989 - Schnellschweisssdüse 3 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm


106.990 - Schnellschweisssdüse 4 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

106.991 - Schnellschweisssdüse 5 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm



Siebreфлектор 12 x 10 mm aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

107.324 - Siebreфлектор 12 x 10 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm



Schnellschweisssdüse 5.7, 7 mm aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

106.992 - Schnellschweisssdüse 5.7 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm

106.993 - Schnellschweisssdüse 7 mm, aufschiebbar auf Rohrdüse Ø 5 mm