

Katalog bereitgestellt von **Henkel KGaA, Standort München**

Artikeldatenblatt

02. 04. 2008

Hersteller LOCTITE
Herstellerartikelnummer 135525
Artikelbezeichnung Fügeprodukt 648
Matchcode 648 Füge-Welle-Nabe



Artikelbeschreibung

Universelles Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit (bis 175°C). Zur Befestigung von Lagern, Wellen etc.

Farbe	grün fluoreszierend
Zusammensetzung	Methacrylat
Temperatur (max) [°C]	+175°C
Temperatur (min) [°C]	55°C
Einsatzgebiet	Buchsen und Lager kleben
Klebe- Dichtspalt	bis 0,15 mm
Festigkeit	hochfest
Klebe,- Dichtspalt	0
Chemische Basis	Methacrylat
Viskosität in mPa s	400 - 600
ABC-Kennzeichen	A
Kategorie	Füge-Welle-Nabe
Ursprungsland	Irland
Handfest auf Stahl	25 Min.
Handfest auf gelbchromat	40 Min.
Festigkeit in % zu Stahl: gelbchromat	75
Viskosität	niedrigviskos (nein)
Spalt in mm D-d/2 (günstig)	0.05
Spalt in mm D-d/2 (max.)	0.15
Handfest auf Stahl	3 Min.
Festigkeit in % zu Stahl: Aluminium	80
Wärme 120°C	ja
Aktivator 7471	ja
Aktivator 7649	ja
Aktivator 7091	ja
Aktivator 7240	ja
UV-Licht	nein
Bruttogewicht in KG	0.078
Nettogewicht in KG	0.053
Produkttype	648
BarCode (EAN)	5010266648323
Zolltarifnummer	35069100
eClass 4.1 Nummer	231504
eClass 5.1 Nummer	233301
eClass 4.0 Nummer	231504
Mengeneinheit ME	50 ml FL
Verpackungseinheit VPE	12
Mindestabnahme	12
Artikelgattung/Oberbegriff	Kleb- und Dichtstoffe
Datum der Artikelanlage	29.02.2008
letzte Änderung	29.02.2008

Dieses Katalogblatt zeigt die vom Hersteller bzw. vom Technischen Händler bereitgestellten Artikeldaten. Fehlen Daten, benötigen Sie zusätzliche oder detailliertere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.