



# **PRODUKTDATENBLATT**

#### **Produktansicht**






Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 1
Artikelnummer	CRA11018
EAN / GTIN	4260182340189
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 1 CDC 100


#### **Produktbeschreibung**

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN), sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

## **Technische Abbildung**

### **Bemaßung**





-	147		
<b>(</b>	100 - 11	(6 mm)	7
<b>(</b>	mm 3.1.1		

A   Spannbereich	100-116 mm
L   Länge	120 mm
Spezifikation	
Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.56 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A
Material  CE-Kennzeichnung	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A
	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A EN 681-1, EN 16397
CE-Kennzeichnung	·
CE-Kennzeichnung gemäß / according to	·
CE-Kennzeichnung gemäß / according to Beständigkeit	EN 681-1, EN 16397
CE-Kennzeichnung gemäß / according to Beständigkeit Wärmebeständig	EN 681-1, EN 16397
CE-Kennzeichnung gemäß / according to  Beständigkeit  Wärmebeständig  Kältebeständig	EN 681-1, EN 16397  120 °C  -40 °C

USt-IdNr. DE300242912