

Datenblatt HTM1

Art. HTM1 „EXCELLENT N“

Rindnarbenlederhandschuhe,
natur, Handrücken u. Stulpe aus
Baumwollstoff, gefüttert

Größen: 8/9/10/11/12
ca. 28 cm lang bei Größe 10

EN 388



2.1.3.2



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe mit Handfläche aus Rindnarbenleder
- Handrücken und Stulpe aus Baumwolle
- Handfläche und Fingerinnenseite mit Baumwollgewebe gefüttert
- ca. 28 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Größen: 8/9/10/11/12

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindnarbenleder, ca. 1,2 mm	natur/grau
Zeigefinger u. Daumen	Rindnarbenleder, ca. 1,2 mm	natur/grau
Knöchel- und Pulsschutz	Rindnarbenleder, ca. 1,2 mm	natur/grau
Fingerspitzen	Rindnarbenleder, ca. 1,2 mm	natur/grau
Handrücken	Baumwollkörper, 270 g/qm	natur
Stulpe	Baumwollsegeltuch, 380 g/qm	natur
Handfl.- u. Fingerfutter	Baumwollgewebe	natur

Datenblatt HTM1

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

Satra House, Northhamptonshire, NN16 9JH, United Kingdom, Body-No.: 0321

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	2	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

120 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 12 Paar)

EN 420 Richtlinie:

Dieses Handschuhmodell entspricht hinsichtlich Chrom VI und PCP-Gehalt den Anforderungen nach EN 420.

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....