



Beschrijving:

MultiStore-opbergstelsel schuif nr. 3 - bouwdoosprincipe - veelzijdig combineerbaar in 6 groottes voor overzichtelijke opbergoplossingen

- Schuiven in drie kleuren uit hoogslagvast polystyreen, eenvoudig stapelbaar en geschikt voor stabiele wandmontage
- uitneembare kantelschuifladen uit glashelder polystyrol met geïntegreerde etikettenhouder (inclusief etiketten)
- stofvrije en goed zichtbare opslag van de inhoud
- voor hoge belastingen en lange levensduur
- veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. industrie, laboratoria, werkplaatsen, verkoopsruimtes, artsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen
- Volume schuif 12,66 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- afzonderlijk toebehoren: Lengtetussenschotten art.-nr. 460127 voor individuele onderverdeling van schuifladen
- Reserveonderdelen: Kantelschuifladen
- d=diepte=198 mm b=breedte=601 mm h=hoogte=238 mm
- Schuiflade: d = diepte = 149 mm b = breedte = 176 mm h = hoogte = 161 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	460114
GTIN	4007228460018
Douanetarief	39231090
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Volume in L	12,66
Gewicht (kg)	2,83
D x B x H (mm)	198 x 601 x 238

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	2,83
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	56
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,054

Kartonnen dozen per laag	7
Gewicht (kg)	178,48