

Art.Nr. 23384

LED Einbaustrahler DISK

Hersteller: HEITRONIC

- aus hochwertigem Aluminium Druckguss
- Schutzglasscheibe
- 48 warmweiße SMD LED, 235 Lumen
- Leuchteneinheit austauschbar - Bajonettverschluss
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 50.000 Std.
- Abstrahlwinkel 120°
- Starrer Leuchtmiteleinsatz
- mit 2m Verbindungskabel + Mini LED Stecker
- für den Innen-und Außenbereich

Technische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	12V DC
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	3.50 Watt
Anzahl der Leuchtmittel:	1
Lichtfarbe:	warmweiß
Bemessungslichtstrom in Lumen:	235 lm
Abstrahlwinkel:	120°
IP:	44
Material:	Aluminium Druckguss
Farbe:	edelstahl_gebürstet
Außendurchmesser:	70.00 mm
Länge:	10.50 mm
Einbaudurchmesser:	56.00 mm
Einbautiefe:	9.00 mm
Aufbauhöhe:	2.00 mm
Verpackungsinhalt:	- Verbindungsstecker

Verpackungsdetails

Gewicht netto 0,074 kg/ Stück
Gewicht brutto 0,116 kg/ Stück
Verpackungseinheit 100 Stück
Maß in mm 90 x 50 x 110
Maß in mm + Gewicht VE 470 x 460 x 270 13,1 kg
Palettenabnahme 1200 Stück
Ursprungsland China
EAN - Code 4002940233841
Zolltarifnummer 94051098900

