

Kontaktbuchse Ø1mm geschlitzt

Einsatzbereich: - 623
- 923, 8- und 9polig

Best.-Nr.: 60.011.11

Elektrische Werte

*Bemessungsstrom bis 10 A
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluß



Anschlußart crimp
Anschlußbereich 0,14 - 1,0 mm²
Abisolierlänge 6 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange Best.-Nr.: C0.236.00
(Analoge Crimpzange Best.-Nr.: C0.201.00)
(Positioniereinsatz für 1mm Kontakte Best.-Nr.: C0.003.00)



Hauptabmessungen

Kontaktbuchse

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der
angegebenen Informationen und Daten muß sich der Anwender über
Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.
Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
Bernriederstraße 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlußquerschnitt



Contact Socket $\varnothing 1\text{mm}$ slotted

for: -623
-923, 8- and 9 pole

order code: 60.011.11

Electrical Data

*nominal current 10 A
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination



kind of termination crimp
cross section 0.14 - 1.0mm²
stripping length 6 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool order code: C0.236.00
(analog crimping tool order code: C0.201.00)
(positioner for 1mm conatcts order code: C0.003.00)



Main Dimensions

contact socket

