

PAVOY Schwerlast- Flügeltürenschränk Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 142283



PAVOY Schwerlastschrank Basis

Schwerlast-Flügeltürenschränk

- Geeignet für Industriebetriebe, Werkstätten und Lagern
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm
- Traglast je Ebene 120 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil

- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Schwerlastschrank	Unterbau	ohne
geeignet für (Branche/Bereich)	Industriebetriebe, Werkstätte, Lager	Material	Stahl
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	1950 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Breite	1470 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	630 mm	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	180 °
Traglast Fachboden	120 kg	Griff	Drehgriff
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	fahrbar	nein
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Zertifizierung	GS // TÜV
Tür Ausführung	einschlagend	Garantie	10 Jahre
abschließbar	ja	Gewicht	183 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung