



 Schneelast bei Tiefe 2075 mm max. 200 kg/ m<sup>2</sup>, bei Tiefe 2875 mm max. 150 kg/ m<sup>2</sup>

Anlieferung fertig montiert. Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte mitbestellen.

700173 ---

							
<b>Breite x Tiefe mm</b>	<b>2075 x 1075</b>	<b>2075 x 2075</b>	<b>3075 x 2075*</b>	<b>4075 x 2075</b>	<b>5075 x 2075</b>	<b>6075 x 2075</b>	<b>6075 x 2875</b>
Breite x Tiefe innen mm	1980 x 980	1980 x 1980	2980 x 1980	3980 x 1980	4980 x 1980	5980 x 1980	5980 x 2780
Höhe innen mm	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960
<b>Ausführung [1]</b>	<b>Auffangvolumen Liter</b>	300	660	1000	1000	1300	1500
<b>Höhe 2390 mm</b>	<b>verzinkt</b>	201448	201449	201450	201451	201452	201453
	<b>verzinkt und außen blau</b>	201457	201458	201459	201460	201461	201462
<b>Ausführung [2]</b>	<b>Auffangvolumen Liter</b>	300	660	1000	1000	1300	1500
<b>Höhe 2580 mm</b>	<b>verzinkt</b>	201466	201467	201468	201469	201470	201471
	<b>verzinkt und außen blau</b>	201474	201475	201477	201478	201479	201480
<b>Ausführung [3]</b>	<b>Auffangvolumen Liter</b>	300	660	1000	1000	1300	1500
<b>Höhe 2390 mm, technische Zwangsentlüftung inklusive</b>	<b>verzinkt</b>	205426	205427	205428	205429	205430	205431
	<b>verzinkt und außen blau</b>	205435	205436	205437	205438	205439	205440

\* Türbreite 1750 mm




Ausrüstung mit Regalteilen



Schaltkasten für elektrische Einbauelemente



Rampe mit Fass-Karre befahrbar



Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt

### Direkt mitbestellen

#### Regal-Set mit 3 Gitterrost-Ebenen

- Verzinkt
- An der Containerwand vormontiert

<b>Breite x Tiefe mm</b>	<b>800 x 500</b>	505868	---
	<b>1800 x 500</b>	505869	---
	<b>2600 x 500</b>	505870	---

#### Rampe für Fasskarre

- L x B 1200 x 1000 mm

201489 ---

#### Rampe für Gabelhubwagen

- L x B x H 2900 x 1000 x 320 mm

201490 ---

#### Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt

- Bei Ausführung [3] bereits im Preis enthalten

201491 ---

#### Feuchtraumleuchte 230 V

201492 ---

#### Leuchte 230 V, ex-geschützt

201493 ---

Schaltkasten für elektrische Einbauelemente

201494 ---

**Abluftüberwachung**, ex-geschützt, gem. TRGS 510, notwendig bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe und einem Luftwechsel größer/gleich 2-fach je Stunde:

- Strömungssensor, für gasförmige Medien, EEx ib IIC T6, einsetzbar in Zone 1, TÜV 99 ATEX 1518, Schutzart IP68
- Gehäuse- und Sensormaterial ist V4A
- Leistung 0,69 W
- Thermodynamische Messung, Medientemperatur von -20° bis 80°C
- Signallupe, 98 dB, Schutzart IP65, 230V AC, Temperaturbereich -20° - 50°C
- Potentialausgleichsschiene nach DIN VDE 0100-410:2012-06, Potentialausgleich zwischen den elektrisch leitfähigen Teilen im Gefahrstofflager

**Keine nachträgliche Montage möglich, bitte nur mit Gefahrstoffcontainer bestellen.**

149134 ---