



## Spannzangenfutter CENTRO Eco und CENTRO P

Vorteile ohne Spannüberbrückung:

- optimaler Sitz der Spannzange im Futter
- optimale Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
- optimale Stabilität
  
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5 µm mit FAHRION Präzisions-Spannzangen GERC HP (3xD, max. 50 mm)
- extrem hohe Haltekräfte durch optimal im Futter sitzende Spannzangen sowie Spannmutter mit Gleitbeschichtung und 30° Trapezgewinde
- keine den Rundlauf und die Haltekräfte negativ beeinflussende Spannüberbrückung (h10)
- alle Futter sind mit größtmöglichem Durchlass und extra langem Längenverstellbereich versehen, sodass die Werkzeuge auf optimale Auskraglänge gespannt werden können
- hoher Dämpfungsgrad durch die Spannzange und hohe Steifigkeit durch optimierte Baumaße
- vielseitig einsetzbar zum Bohren, Präzisionsreiben und Senken, Gewindeschneiden und Gewindefräsen, Schruppfräsen und Schlichten, HSC-, HPC-, Hartfräsen und Trockenbearbeitung