


## SELECT 30S spindel-duwloopkat



De Rema Select 30 S spindel-duwloopkat zijn geschikt voor diverse staalprofielen. Ze zijn eenvoudig, snel en veilig te monteren, ideaal bij montagewerkzaamheden.

### Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers.
- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage door schroefdraad spindel.
- Veilig door extra borgingshendel.
- Met wielbreuksteunen.
- Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht.



Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	A (mm)	Bmin (mm)	Bmax (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S30S 005	500	64 - 203	1100	174	263	324	105	16	25.4	340	6	0918001
S30S 010	1000	63 - 203	1100	174	263	324	105	16	25.4	340	7	0918003
S30S 020	2000	76 - 203	1300	280	339	387	111	22	25.4	340	20	0918005
S30S 030	3000	76 - 203	1400	345	374	438	127	27	26	345	32	0918007
S30S 050	5000	100 - 305	1500	395	450	528	135	35	81	465	53	0918009