

Artikelnummer: 132523

Kurzbeschreibung: Handkurbel-Rotationskurbel, 60 l/Min.

Langbeschreibung: Handkurbel-Rotationskurbel, 60 l/Min.: Geeignet für dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien wie Diesel, Hydraulik-, Maschinen- und Mineralöle, jedoch nicht für Wasser oder brennbare Medien wie Benzin. Pumpenkörper aus Aluminium, Tauchrohr aus verzinktem Stahl. Tauchrohrlänge 1000 mm und \varnothing 30 mm, Filter \varnothing 52 mm. Dichtungen aus NBR. Förderleistung 1 Liter/Umdrehung. Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich. Maximale Förderhöhe 15 m. Maximale horizontale Distanz 50 m. Pumpe komplett mit 2 m langem Mineralöl-Schlauch, Auslaufkrümmer und einer Fassverschraubung mit Gewinde G2a \varnothing 1/2". Adapter für Kunststoff-Fässer und Kanister auf Anfrage erhältlich.

