

5161390-5 ✓ AKTIV

Alcoswitch | Alcoswitch DIP

Interne TE-Nummer 5161390-5


DIP & SIP Switches, Switch, Tin, Natural Housing, Nylon - GF, 5

Switch, -25 – 70 °C, DIP, Slide Actuator Style, .01 A, Alcoswitch DIP

[Auf TE.com ansehen>](#)



Relais, Schütze und Schalter > Schalter > DIP- und SIP-Schalter



DIP- und SIP-Schalter – Produkttyp: **Schalter**

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: **Zinn**

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusefarbe: **Naturbelassen**

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusematerial: **Nylon – GF**

Automatisch einsetzbar: **No**

Eigenschaften

Produktmerkmale

DIP- und SIP-Schalter – Produkttyp	Schalter
Abgedichtete DIP- und SIP-Schalter	Nein
DIP- und SIP-Schalertyp	DIP
Ausführung des Aktuators	Schiebe

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	5
Anzahl der Schalter	5
Konfiguration (Polstellung)	Einpolig – Einzelstellung

Elektrische Kennwerte

DIP- und SIP-Schalter – Nennspannung	50 VDC
--------------------------------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Farbe des Aktuators	Rot
---------------------	-----

Kontaktmerkmale

Kontaktbeschichtung von Lötendstücken	Zinn
---------------------------------------	------

98.42 µin

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts

Zinn

Automatisch einsetzbar

No

DIP- und SIP-Schalter – Kontaktnennstrom

.01 A

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Klemmenmerkmale

Anschlussstiftlänge

3.2 mm[.1259 in]

Montage und Anschlusstechnik

Montagewinkel

Vertikal

DIP- und SIP-Schalter – Befestigungstyp

Durchsteckmontage

Gehäusemerkmale

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusefarbe

Naturbelassen

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusematerial

Nylon – GF

DIP- und SIP-Schalter – Raster

2.54 mm[.1 in]

Abmessungen

Höhe

8.5 mm[.334 in]

Länge

15.24 mm[.599 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich

-25 – 70 °C

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse

UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode

Box und Karton

Verpackungsmenge

500

Weitere

Kommentar

Lötung nur in Aus-Position

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien

	oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2021 (211) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **Alcoswitch DIP**



DIP- und SIP-Schalter(288)



Drehschalter(25)



Schalterabdichtungen und -zubehör(1)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:281695-2
HEADER HE14 STRAIGHT 2 PTE Teilnr.:2-1393844-3
RM78702TE Teilnr.:1-826634-0
MOD2 PIN HEADER 10PTE Teilnr.:350209-1
02P CMNL HDR ASSY PC NATLTE Teilnr.:5-103908-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWNTE Teilnr.:5-103735-1
02 MTE HDR SRST LATCH .100CLTE Teilnr.:1-640415-1
UMNL KEYING PLUG V2 NATLTE Teilnr.:1-1393225-9
RY611012TE Teilnr.:1SNK505910R0000
ES4

Dokumente

Produktzeichnungen

[05P.DIP SWITCH ASSY](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5161390-5_D.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell



[ENG_CVM_CVM_5161390-5_D.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5161390-5_D.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

Englisch