


NPN-Silizium-Fototransistor Silicon NPN Phototransistor

BPY 62



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 420 nm bis 1130 nm
- Hohe Linearität
- Hermetisch dichte Metallbauform (TO-18) mit Basisanschluß, geeignet bis 125 °C
- Gruppier geliefert

Anwendungen

- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"

Features

- Especially suitable for applications from 420 nm to 1130 nm
- High linearity
- Hermetically sealed metal package (TO-18) with base connection suitable up to 125 °C
- Available in groups

Applications

- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

| Typ Type | Bestellnummer Ordering Code |
|------------------------|--------------------------------|
| BPY 62 | Q60215-Y62 |
| BPY 62-2 | Q60215-Y1111 |
| BPY 62-3 | Q60215-Y1112 |
| BPY 62-4 | Q60215-Y1113 |
| BPY 62-5 ¹⁾ | Q62702-P1113 |

¹⁾ Eine Lieferung in dieser Gruppe kann wegen Ausbeuteschwankungen nicht immer sichergestellt werden. Wir behalten uns in diesem Fall die Lieferung einer Ersatzgruppe vor.

¹⁾ Supplies out of this group cannot always be guaranteed due to unforeseeable spread of yield. In this case we will reserve us the right of delivering a substitute group.

Grenzwerte Maximum Ratings

| Bezeichnung Description | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range | $T_{op}; T_{stg}$ | - 55 ... + 125 | °C |
| Löttemperatur bei Tauchlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 5$ s Dip soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 5$ s | T_S | 260 | °C |
| Löttemperatur bei Kolbenlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 3$ s Iron soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 3$ s | T_S | 300 | °C |
| Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage | V_{CE} | 50 | V |
| Kollektorstrom Collector current | I_C | 100 | mA |
| Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10 \mu s$ Collector surge current | I_{CS} | 200 | mA |
| Emitter-Basisspannung Emitter-base voltage | V_{EB} | 7 | V |
| Verlustleistung, $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ Total power dissipation | P_{tot} | 200 | mW |
| Wärmewiderstand Thermal resistance | R_{thJA} | 500 | K/W |

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)

Characteristics

| Bezeichnung Description | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity | $\lambda_{S_{\max}}$ | 850 | nm |
| Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{\max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{\max} | λ | 420 ... 1130 | nm |
| Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area | A | 0.12 | mm ² |
| Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area | $L \times B$ $L \times W$ | 0.5 x 0.5 | mm x mm |
| Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface | H | 2.4 ... 3.0 | mm |
| Halbwinkel Half angle | φ | ± 8 | Grad deg. |
| Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode Photocurrent of collector-base photodiode $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $V_{CB} = 5\text{ V}$ $E_v = 1000\text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CB} = 5\text{ V}$ | I_{PCB} I_{PCB} | 4.5 17 | μA μA |
| Kapazität Capacitance $V_{CE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ $V_{CB} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ $V_{EB} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ | C_{CE} C_{CB} C_{EB} | 8 11 19 | pF pF pF |
| Dunkelstrom Dark current $V_{CE} = 35\text{ V}$, $E = 0$ | I_{CEO} | 5 (≤ 100) | nA |

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures.


| Bezeichnung Description | Symbol Symbol | Wert Value | | | | Einheit Unit |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | -2 | -3 | -4 | -5 | |
| Fotostrom, $\lambda = 950 \text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ | I_{PCE} I_{PCE} | 0.5 ... 1.0 3.0 | 0.8 ... 1.6 4.6 | 1.25 ... 2.5 7.2 | ≥ 2.0 11.4 | mA mA |
| Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ | t_r, t_f | 5 | 7 | 9 | 12 | μs |
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ | V_{CEsat} | 150 | 150 | 160 | 180 | mV |
| Stromverstärkung Current gain $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ | $\frac{I_{PCE}}{I_{PCB}}$ | 170 | 270 | 420 | 670 | |

1) I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

1) I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group


Relative spectral sensitivity

$S_{rel} = f(\lambda)$




Photocurrent

$I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 V$




Total power dissipation

$P_{tot} = f(T_A)$




Output characteristics

$I_C = f(V_{CE}), I_B = \text{Parameter}$




Output characteristics

$I_C = f(V_{CE}), I_B = \text{Parameter}$




Dark current

$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$




Photocurrent

$I_{PCE}/I_{PCE25^\circ} = f(T_A), V_{CE} = 5 V$




Dark current

$I_{CEO}/I_{CEO25^\circ} = f(T_A), V_{CE} = 25 V, E = 0$




Collector-emitter capacitance

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$





Collector-base capacitance

$$C_{CB} = f(V_{CB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$



Emitter-base capacitance

$$C_{EB} = f(V_{EB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$



Directional characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$