

fetra Handwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Räder, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118684



fetra Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug
- Stahlkonstruktion
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 4 Räder
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Wagentyp	Handwagen	Plattform Ausführung	wasserfest
Traglast	1000 kg	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Aufbauten	keine	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenlänge	1200 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	800 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Radlager	Rollenlager
Höhe	490 mm	Radanordnung	rechteckig
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Lenkstange	ja	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Deichsel Ausführung	Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Sicherheitsgriff	ja	Farbe	brillantblau // RAL5007
Euronorm	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Plattform	Siebdruckplatte	Garantie	10 Jahre
Ladefläche LxB	1200 x 800 mm	Gewicht	88 kg