

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243351

Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	135 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Vollgummi	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	160 mm	Nabellänge	59 mm
Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,82 kg

