

## Installations- und Bedienungsanleitung Easyclick-Hotelcard-Schalter

Art. Nr.: 20.450.xx FU-BLS HC



### 3. Technische Daten

Betriebsfrequenz	868,3 MHZ
Sendeleistung	10 mW
Modulationstyp	( ASK Amplitude Shift Keying)
Betriebstemperatur	-25 bis +65°C in trockenen Räumen
Rel. Luftfeuchtigkeit	0% bis 95 %

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Verwendung

Der Easyclick-Hotelcard-Schalter gehört zu dem PEHA Funksystem. Die Funkübertragung erfolgt auf der europäisch harmonierten Frequenz von 868,3 MHz.

Der Hotelcard-Schalter (Sender) dient zur Aufbewahrung der Hotelcard. Bei der Entnahme werden alle nicht benötigten elektrischen Verbraucher über Easyclick Plus Schaltempfänger automatisch ausgeschaltet. Beim Einsticken der Hotelcard schaltet die Stromversorgung wieder ein. Dadurch wird ein hohes Maß an Sicherheit und Energieeinsparung gewährleistet.

Der Schalter muss auf die Schaltempfänger angelernt werden. Dazu sind die Bedienungsanleitungen der Schaltempfänger zu beachten. Jeder Schalter kann eine unbegrenzte Anzahl von Schaltempfängern ansteuern.

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
- Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender
- Geeignet für EC Schaltempfänger mit Plus-Funktionen
- Der Hotelcard-Schalter sendet ein Funksignal, wenn die Hotelcard eingesteckt /entnommen wird
- Eine Hotelzimmer-Belegungsanzeige ist über eine Visualisierung möglich (myHomeControl® erforderlich)
- Für Hotelcard-Standardmaß 55 x 85 mm

#### 1.2 Garantiebestimmungen

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedingungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. PEHA Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt PEHA unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt:

Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird PEHA nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen oder ein mangelfreies Gerät liefern. Weitergehende Ansprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausgeschlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerät bei Übergabe an den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist. Die Gewährleistung entfällt bei natürlichen Verschleiß, unsachgemäßer Verwendung, Falschanschluss, Eingriff ins Gerät oder äußerer Einwirkung. Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler und endet spätestens 36 Monate nach Herstellung des Gerätes. Für die Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen gilt Deutsches Recht.

#### 1.3 Entsorgung des Gerätes

Zur Entsorgung des Gerätes sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem das Gerät betrieben wird!

#### 1.4 Konformitätserklärung

PEHA Easyclick Produkte dürfen in den EU-Ländern, der CH, IS und N verkauft und betrieben werden. Hiermit erklärt PEHA, dass sich der Easyclick-Hotelcard-Schalter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung ist im Internet unter folgender Adresse zu finden: [www.peha.de](http://www.peha.de)

### 2. Sicherheit

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Es darf nicht in Verbindung mit anderen Geräten verwendet werden, durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

#### Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

- Die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften.
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
- Die Bedienungsanleitung des Gerätes.
- Eine Bedienungsanleitung kann nur allgemeine Bestimmungen anführen. Diese sind im Zusammenhang mit einer spezifischen Anlage zu sehen.

### 5.2 Inbetriebnahme

#### 5.2.1 Hotelcard-Schalter anlernen


Der Hotelcard-Schalter (Sender) ist auf Schaltempfänger anzulernen. Details zum Anlernen werden in der Bedienungsanleitung des verwendeten Schaltempfängers beschrieben:

Schaltempfänger	Hotelcard-Schalter
Lernmodus des Schaltempfängers aktivieren	Hotelcard 1x einstecken oder herausnehmen

### 4. Aufbau und Beschreibung

Der Hotelcard-Schalter ist mit den Einfach- oder Mehrfachrahmen des gewünschten Schalterprogramms zu ergänzen. Die Kombirahmen sind separat zu bestellen!

#### Hotelcard-Schalter im Aura-/ Nova-Design




### 5. Montage und Inbetriebnahme

#### Montagehinweise

- Nicht im Freien verwenden (nur in geschlossenen Räumen).
- Vor der Montage auf rauen Oberflächen eine ebene Fläche schaffen. Unebenheiten können zu Funktionsstörungen des Senders führen.
- Bei der Montage die vorgeschriebene Einbaulage (Top = Oben) des Senders beachten.
- Sender NIEMALS in ein Gehäuse aus Metall o. in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten montieren.

### 5.1 Montage



#### a) Schrauben:

- Halteplatte mit Sender (1) als Schablone verwenden, Bohrlöcher markieren und Dübellöcher 5 mm bohren.
- Halteplatte mit beiliegenden Schrauben befestigen.
- Dabei vorgeschriebene Einbaulage (Top = Oben) beachten!
- Rahmen (2) und Abdeckung (3) auf die Halteplatte aufrasten und mit beiliegenden Schrauben befestigen.
- Beschriftungsfeld einlegen und Scheibe einrasten (4).

#### b) Kleben:

- Klebefolie für die Montage auf flachen, glatten Oberflächen (gestrichene Wände, Fliesen, Möbel, Holz usw.) verwenden. Die Klebefolie auf die Rückseite der Halteplatte (1) kleben. Halteplatte mit Sender an gewünschter Stelle aufkleben.
- Für die Montage auf Glas wird die Klebefolie zuerst auf die Glasfläche aufgeklebt. (Blasenbildung beachten!) Halteplatte mit Sender (1) auf die Klebefolie kleben.
- Rahmen (2) und Abdeckung (3) auf die Halteplatte aufrasten und mit beiliegenden Schrauben befestigen.
- Beschriftungsfeld einlegen und Scheibe einrasten (4).

### 7. Störungsdiagnose- /behebung

#### 7.1 Neuanlage oder vorhandene Anlage

- Überprüfung im Umfeld des Systems auf Veränderungen, die Störungen verursachen (z.B. Metallschränke, Möbel oder Wände wurden versetzt).
- Funktionieren Sender/Schaltempfänger bei reduziertem Abstand, werden sie gestört oder außerhalb des Sendebereichs verwendet.
- Platzierung des Senders an einen günstigeren Ort.

#### 7.2 Reichweiteneinschränkung

- Der Sender wird in der Nähe von Metallgegenständen oder Materialien mit Metallbestandteilen eingesetzt. Mindestabstand von 10 cm einhalten.
- Feuchtigkeit in Materialien.
- Störquellen die hochfrequente Signale aussenden wie z. B. Audio- u. Videoanlagen, Computer, EVGs für Leuchtmittel. Mindestabstand von 0,5 m einhalten.


### 7.3 Kontakt

Telefon: ..... +49 (0)2351 185-0  
Telefax: ..... +49 (0)2351 27666  
Internet: ..... [www.peha.de](http://www.peha.de)  
E-Mail: ..... [peha@peha.de](mailto:peha@peha.de)

### Installation and operating instructions

Easyclick hotel card switch

Art. no.: 20.450.xx FU-BLS HC



### 1. General

#### 1.1 Application

The Easyclick hotel card switch is part of PEHA's radio remote system. The signals are transmitted on the European standardised frequency of 868,3 MHz.

The hotel card switch (transmitter) serves as the receptacle for the hotel card. On removal of the card, the Easyclick Plus switching receiver automatically switches off all unnecessary electrical loads.

The power supply switches on again when the hotel card is reinserted. This system therefore offers a high degree of safety and security while saving energy.

The switch must be assigned to the switching receiver. For this purpose, refer to the operating instructions for the switching receivers. Each switch can control an unlimited number of switching receivers.

- Read through the operating instructions carefully before putting the device into service.
- Suitable for EC switching receivers with Plus functions
- The hotel card switch sends a radio signal when the hotel card is inserted/removed
- A hotel room occupancy indicator is possible via visualisation function (myHomeControl® required)
- For standard size hotel cards 55 x 85 mm

### 1.2 Warranty conditions

These operating instructions are an integral part of both the device and our terms of warranty. They must be handed over to the user. The technical design of the appliance is subject to change without prior notification. PEHA products are manufactured and quality-checked with the latest technology according to applicable national and international regulations. Nevertheless, if a product should exhibit a defect, PEHA warrants to make remedy as follows (regardless of any claims against the dealer to which the end-user may be entitled as a result of the sales transaction):

In the event of a justified and properly-established claim, PEHA shall exercise its prerogative to either repair or replace the defective device. Further claims or liability for consequential damage are explicitly excluded. A justifiable deficiency is one in which the device exhibits a structural, manufacturing, or material defect that makes it unusable or substantially impairs its utility at the time it is turned over to the end-user. The warranty does not apply to natural wear, unintended usage, incorrect connection, device tampering or the effects of external influences. The warranty period is for 24 months from the date of purchase by the end-user from a dealer and ends not later than 36 months after the device's date of manufacture. German law shall be applicable for the settlement of warranty claims.

### 1.3 Disposal of the device

The device must be disposed of in compliance with the laws and standards of the country in which it is operated!

### 1.4 Conformity declaration

PEHA products may be sold and operated in EU countries as well as in CH, IS and N. PEHA herewith declares that the Easyclick hotel card switch is in compliance with the fundamental requirements and other relevant provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC. The conformity declaration is available on the Internet at the following address: [www.peha.de](http://www.peha.de)

### 2. Safety

This device is only intended to be used for its stated application. Unauthorised conversions, modifications or changes are not permissible! This device may not be used in conjunction with other devices whose operation could present a hazard to persons, animals or property.

#### The following must be observed:

- Prevailing statutes, standards and regulations.
- State-of-the-art technology at the time of installation.
- The device's operating instructions.
- Operating instructions can only cite general stipulations. These are to be viewed in the context of a specific system.


### 3. Technical specifications

Transmit frequency	868,3 MHZ
Transmission power	10 mW
Modulation type	( ASK Amplitude Shift Keying)
Operating temperature	-25 to +65°C in dry rooms
Relative humidity	0% to 95 %

### 4. Structure and description

The Hotelcard-Switch are to be completed with the combination frames of the according switch programme. The combination frames have to be ordered separately!

#### Aura/Nova design hotel card switch




### 5. Mounting and commissioning

#### Installation information!

- Do not use in the open (only within closed rooms).
- Before the installation on rough surfaces, a smooth surface has to be created. Unevenness may lead to transmitter's malfunctions.
- When installing, mind the required position of installation shown on the back of the transmitter (Top).
- Do NEVER install the transmitter within a metal body or in the immediate vicinity of big metal objects.

### 5.1 Mounting



#### a) Screws:

- Use mounting plate with transmitter (1) as a template, mark drill holes and drill 5 mm diameter wall plug holes.
- Secure mounting plate with supplied screws. Make sure the plate is installed the right way up (Top).
- Snap frame (2) and cover (3) on to the mounting plate and secure with supplied screws.
- Insert labelling window and snap in window plate (4).

#### b) Gluing:

- Use adhesive film for mounting on flat, smooth surfaces (painted walls, tiles, furniture, wood, etc.). Adhere the adhesive film to the back of the mounting plate (1). Affix the mounting plate with transmitter (1) to the adhesive film.
- For mounting on glass, first adhere the adhesive film to the glass surface. (Make sure no air bubbles are trapped under the film!) Affix mounting plate with transmitter (1) to the adhesive film.
- Snap frame (2) and cover (3) on to the mounting plate and secure with supplied screws.
- Insert labelling window and snap in window plate (4).

### 7. Troubleshooting & remedies

**Installatie en bedieningshandleiding**  
Easyclick-hotelkaartschakelaar

NL



**1. Algemeen**

**1.1 Gebruik**

De Easyclick-hotelkaartschakelaar hoort bij het PEHA funksysteem. De draadloze overdracht vindt plaats via de Europees geharmoniseerde frequentie van 868,3 MHz.

De hotelkaartschakelaar (zender) wordt gebruikt voor het bewaren van de hotelkaart. Als de kaart wordt uitgenomen, worden de niet-benodigde elektrische verbruikers via de Easyclick Plus-schakelontvanger automatisch uitgeschakeld. Als de hotelkaart wordt ingestoken, schakelt de voeding weer in. Dit zorgt voor maximale veiligheid en energiebesparing.

De schakelaar moet op de schakelontvanger worden aangeleerd. Raadpleeg hiervoor de bedieningshandleiding van de schakelontvanger. Elke schakelaar kan een onbeperkt aantal schakelontvangers aansturen.

- Lees voordat u de hotelkaartschakelaar gaat gebruiken de bedieningshandleiding zorgvuldig door.
- Onderhoudsvrije Easyclick-zender zonder batterijen
- Geschikt voor EC-schakelontvangers met Plus-functies
- De hotelkaartschakelaar zendt een draadloos signaal wanneer de hotelkaart wordt ingestoken/uitgenomen
- Via een visualisering kan worden gecontroleerd of de hotelkamer bezit is (myHomeControl® vereist)
- Voor hotelkaarten met standaard maat 55 x 85 mm

**1.2 Garantiebepalingen**

Deze handleiding is een bestanddeel van het apparaat en de garantievervoeders. Deze dient aan de gebruiker te worden overhandigd. De technische constructie van het apparaat kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. **PEHA**-producten zijn met de modernste technologieën volgens de geldende nationale en internationale voorschriften geproduceerd en op hun kwaliteit gecontroleerd. Mocht toch een gebrek optreden, dan zorgt **PEHA**, ongeacht de rechten die de eindverbruiker uit de koopovereenkomst tegenover zijn verkoper heeft, als volgt voor de oplossing van het probleem: In het geval van een terechte en overeenkomstig de voorwaarden ingediende claim zal **PEHA** naar eigen keuze het defect van het apparaat repareren of het apparaat door een zonder gebreken vervangen. Verdergaande rechten en de vergoeding van gevolschade zijn uitgesloten. Een reclamatie is terecht als het apparaat bij overhandiging aan de eindverbruiker door een constructie-, fabricage- of materiaalfout onbruikbaar of in zijn bruikbaarheid aanzienlijk beperkt is. De garantie vervalt in het geval van natuurlijke slijtage, onvakkundig gebruik, verkeerde aansluiting, ingrepen in het apparaat of externe invloeden. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankondiging van het apparaat door de eindverbruiker bij een dealer en eindigt ten laatste 36 maanden na de productie van het apparaat. Voor de afhandeling van de garantieclaims geldt het Duitse recht.

**1.3 Afvoer van het apparaat**

Voor de afvoer van het apparaat dienen de wetten en normen te worden aangehouden van het land waarin het apparaat wordt gebruikt!

**1.4 Conformiteitsverklaring**

PEHA producten mogen uitsluitend in de EU landen, CH, IS en N verkocht en gebruikt worden. Hiermee verklaart PEHA dat de Easyclick-hotelkaartschakelaar in overeenstemming zijn met de grondige voorwaarden en andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring is op internet terug te vinden onder het volgende internetadres: [www.peha.de](http://www.peha.de)

**2. Veiligheid**

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Een eigenmachtige ombouw of verandering is verboden! Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met apparaten die door de toepassing ervan gevaren voor personen, dieren of voorwerpen kunnen opleveren.

**De volgende punten dienen in acht te worden genomen:**

- De geldende wetten, normen en voorschriften.
- De stand der techniek ten tijde van installatie.
- De bedieningshandleiding van het apparaat.
- De bedieningshandleiding bevat slechts algemene bepalingen. Deze die-nen in samenhang met de specifieke installatie te worden beschouwd.

**3. Technische gegevens**

Frequentie	868,3 MHZ
Zendvermogen	10 mW
Modulatie type	(ASK Amplitude Shift Keying)
Bedrijfstemperatuur	-25 tot +65°C in droge ruimten
Rel. luchtvochtigheid	0% tot 95 %

**1.1 Gebruik**

De Easyclick-hotelkaartschakelaar hoort bij het PEHA funksysteem. De draadloze overdracht vindt plaats via de Europees geharmoniseerde frequentie van 868,3 MHz.

De hotelkaartschakelaar (zender) wordt gebruikt voor het bewaren van de hotelkaart. Als de kaart wordt uitgenomen, worden de niet-benodigde elektrische verbruikers via de Easyclick Plus-schakelontvanger automatisch uitgeschakeld. Als de hotelkaart wordt ingestoken, schakelt de voeding weer in. Dit zorgt voor maximale veiligheid en energiebesparing.

De schakelaar moet op de schakelontvanger worden aangeleerd. Raadpleeg hiervoor de bedieningshandleiding van de schakelontvanger. Elke schakelaar kan een onbeperkt aantal schakelontvangers aansturen.


- Lees voordat u de hotelkaartschakelaar gaat gebruiken de bedieningshandleiding zorgvuldig door.
- Onderhoudsvrije Easyclick-zender zonder batterijen
- Geschikt voor EC-schakelontvangers met Plus-functies
- De hotelkaartschakelaar zendt een draadloos signaal wanneer de hotelkaart wordt ingestoken/uitgenomen
- Via een visualisering kan worden gecontroleerd of de hotelkamer bezit is (myHomeControl® vereist)
- Voor hotelkaarten met standaard maat 55 x 85 mm

**5. Montage en inbedrijfsname**

**i Montagetips**

- Niet buiten gebruiken (alleen in gesloten ruimtes).
- Voor de montage op zeer ruwe oppervlakken deze eerst glad maken. Grote oneffenheden kunnen de werking van de zender beïnvloeden.
- Bij de montage rekening houden hoe deze geplaatst wordt. (Top) Hiervoor de achterzijde van de wandzender raadplegen.
- Een wandzender NOoit in een metalen behuizing plaatsen of in de onmiddellijke nabijheid van grote metalen objecten.

**5.1 Montage**



**a) Schroeven:**

- Gebruik de montageplaat met de zender (1) als sjabloon, markeer de boorgaten en boor 5 mm gaten voor pluggen.
- Besteig de montageplaat met meegeleverde schroeven.
- Let daarbij op de voorgeschreven inbouwpositie (top = boven)!
- Monter de ontvanger in een gunstiger omgeving.
- Plaats het tekstveld en bevestig het raampje (4).

**b) Plakken:**

- Gebruik de plakfolie voor montage op vlakke, gladde oppervlakken (geverfde wanden, tegels, meubels, hout etc.). Plak de plakfolie op de achterzijde van de montageplaat (1). Plak de montageplaat met de zender op de gewenste plaats.
- Voor de montage op glas moet u de plakfolie eerst op het glasoppervlak plakken. (Let op dat er geen luchtbellen ontstaan!) Plak de montageplaat met de zender (1) op de plakfolie.
- Monter het raam (2) en de afdekking (3) op de montageplaat met de meegeleverde schroeven.
- Plaats het tekstveld en bevestig het raampje (4).

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Een eigenmachtige ombouw of verandering is verboden! Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met apparaten die door de toepassing ervan gevaren voor personen, dieren of voorwerpen kunnen opleveren.

**De volgende punten dienen in acht te worden genomen:**

- De geldende wetten, normen en voorschriften.
- De stand der techniek ten tijde van installatie.
- De bedieningshandleiding van het apparaat.
- De bedieningshandleiding bevat slechts algemene bepalingen. Deze die-nen in samenhang met de specifieke installatie te worden beschouwd.

**5.2 Inbedrijfsname**

**5.2.1 Hotelkaartschakelaar aanleren**


De hotelkaartschakelaar (zender) moet op de schakelontvanger worden aangeleerd. Meer informatie over het aanleren vindt u in de bedieningshandleiding van de gebruikte schakelontvanger:

Schakelontvanger	Hotelkaartschakelaar
Leermodus van de schakelontvanger activeren	Hotelkaart 1x insteken of uitnemen

**4. Opbouw en beschrijving**

De Easyclick-hotelkaartschakelaar is te combineren met de enkel-meervoudige frames voor het gewenste schakelaarprogramma!

**Hotelkaartschakelaar in Aura- / Nova-design**



**5.2.2 Functie-instelling EC Plus-ontvanger**

De functie en de bijbehorende parameters van de EC Plus-ontvanger moeten voor elke aangeleerde hotelkaartschakelaar worden ingesteld:

EC Plus-schakelontvanger	Functie-instelling
Functieprogrammering van ontvanger activeren	Functie: 3 Parameter: 2 of 3

**Opmerking:** Om de hotelkaartschakelaar tijdens de functieprogrammering te herkennen, steekt u de hotelkaart één keer in of neemt u deze één keer uit.

**6. Bereik**

Het bereik tussen zender en schakelontvanger neemt af met een toenemende afstand van de zender. Door verschillende materialen of stoornissen tussen de zender en ontvanger kan het bereik nog verder afnemen. Met behulp van Easyclick-repeaters kan het bereik worden verbeterd.

**7. Storingsdiagnose en oplossingen**

Materiaal	Reductie
Hout, gips, niet-gecoat glas	0 - 10%
Metselwerk, houten / gipswanden	5 - 35%
Gewapend beton	10 - 90%

Bereik	Voorwaarden
> 30 m	Onder gunstige omstandigheden (grote, vrije ruimte zonder hindernissen).
> 20 m	Door maximaal 5 gipskarton-/droogbouwanden of 2 gemetselde/gasbetonwanden (meubilair en personen in de ruimte): Voor zenders en ontvangers met goede antennepositie-/uitvoering.
> 10 m	Door maximaal 5 gipskarton-/droogbouwanden of 2 gemetselde/gasbetonwanden (meubilair en personen in de ruimte): Voor ontvangers die in wanden of hoeken van ruimtes zijn ingebouwd, ontvangers met interne antenne of smalle gangen.
Door 1-2 plafonds/wanden	Afhankelijk van de wapening en antenne-uitvoering van de ontvanger.

**Opmerking:** Meer informatie over het onderwerp „bereik“ vindt u op internet onder „[www.peha.de](http://www.peha.de)“.

**7.2 Reikwijdtevermindering**

- De ontvanger wordt in de nabijheid van metalen geplaatst of in een metalen behuizing geplaatst. U dient minimaal 10 cm uit de buurt van metaal te blijven.
- Vochtigheid in materialen.
- Apparaten die hoogfrequente signalen uitzenden zoals audio-, videocapparatuur, computers, EVSA's voor TL verlichting, hier dient u min. 0,5 mtr van vandaan te blijven.

**7.3 Contact**

Teléfono: ..... +31 (0)26 36 875 00  
Telefax: ..... +31 (0)26 36 875 09  
Internet: ..... [www.peha.de](http://www.peha.de)  
mailto: ..... [info.nl@peha.de](mailto:info.nl@peha.de)

**Notice d'installation et d'utilisation**  
Interruuteur Hotelcard Easyclick

Réf. 20.450.xx FU-BLS HC

**3. Caractéristiques techniques**

Fréquence de service	868,3 MHZ
Puissance d'émission	10 mW
Type de modulation	Modulation d'amplitude
Température de service	de -25 à +65°C dans des locaux secs
Humidité rel. de l'	