

Verbindungsleitung für Busleitung ET-Connection M8, PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Buchse, 4-polig, geschirmt, Länge 0,2m



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Verbindungsleitung für Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Buchse, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von zwei Busleitungen ET-CONNECTION
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Leitungen	
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
Leitungslänge	0,2 m
Anzahl der elektrischen Adern	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km
Mechanik/Material	
Abgangsart	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PUR
Material der Aderisolierung	PE
Matereialeigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• silikonfrei	Ja
letzte Änderung:	07.02.2021