

SB-10KP0,06-1,00 - Crimpkontakt



1244924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244924>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm² ... 1 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Ihre Vorteile

- Artikel ist bleifrei nach der RoHS II-Richtlinie ohne Ausnahme 6c
- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1244924
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABREBD
GTIN	4063151458959
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,493 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,493 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SB-10KP0,06-1,00 - Crimpkontakt



1244924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244924>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Anschlussquerschnitt	0,06 mm ² ... 1 mm ²

Materialangaben

Kontaktoberfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)
Material Kontakt	CuZn

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1 mm
--------------------	------

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Querschnitt min.	0,06 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

SB-10KP0,06-1,00 - Crimpkontakt



1244924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244924>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

SB-10KP0,06-1,00 - Crimpkontakt



1244924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244924>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de