

USB



Informations générales

Imprimante d'étiquettes

Technologie : Thermique direct

Référence : QL800

Référence SAP : QL800UA1

Code EAN : 4977766771245

Caractéristiques clés

Vitesse d'impression	Jusqu'à 148 mm/sec
Résolution d'impression	300 dpi
Largeur de ruban max	62 mm
Hauteur d'impression max.	61 mm
Copies multiples	Oui (1 à 9999)
Impression à la chaîne	Oui
Couleur d'impression	Rouge et noir
Incrémentation	Oui
Horodatage	Oui via P-Touch Editor
Codes-barres	Oui via P-Touch Editor
Intégration BDD	Oui
Ecran	Non
Interface	USB
Découpe des rubans	Automatique
Port USB	Non
Mémoire Interne	Non
Alimentation	Adaptateur secteur fourni

Poids & Dimensions

Dimensions

125 x 213 x 142 mm (L x P x H)

Poids

1, 15 Kg

Dimensions avec packaging

264 x 184 x 232 mm (L x P x H)

Poids avec packaging

2,09 Kg

Dimensions carton 3pcs

564 x 278 x 254 mm (L x P x H)

Poids carton 3pcs

7,06 Kg

Consommables associés

Rubans DK 12/29/38/50/54/62 mm ou en continu

Inclus :

- 1 Rouleau DK (29 x 90 mm)
- 1 rouleau DK (62 mm x 8 m)
- 1 câble USB
- Logiciel P-touch Editor

Garantie

