

DATE D'EDITION:
08/01/13

EDITÉ PAR:
Département qualité

REVISION:
08/01/13

DATE DE REVISION:
08/01/13

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE : 327

DESCRIPTION : ENSEMBLE BALAYETTE/PELLE BASCULANTE

GENCOD article : 3166720003275

PRODUIT

Longueur x largeur x Hauteur : 270 mm x 135 mm x 1045 mm

Poids total : 0.764 kg

Couleurs assorties actuelles

Composant : - MANCHES METAL VERNI EPOXY

- PARTIES PLASTIQUES EN POLYPROPYLENE

- FIBRE PVC NOIR

- NOMBRE DE RANGEES 4

- NOMBRE DE TOUFFES 74

- PELLE BASCULANTE BORD SOUPLE+CAPOT DE FERMETURE



CONDITIONNEMENT

EAN 14 – ITF 14 : 13166720003272

Colisage : 8



Carton : 0 L x l x h : 1120 mm x 312 mm x 195 mm -volume : 0.069 m3



Poids du carton : 7.064 kg

Nombre de cartons par couche : 4

Nombre de couches : 8

Nombre de colis par palette : 32

Quantité totale : 256 unités

Dimensions palette : L x l x h : 1260 mm x 1120 mm x 1695 mm



Poids de la palette : 232 kgs

Volume : 2.392 m3