

Rollcart diable pour bouteilles

force 200 kg, pour 2x40/50 l
bouteilles, protection de la charge
avec porte-bouteille avec chaîne
de sécurité, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane,
roues avec bandage caoutchouc
plein, 1 roue porteuse

Numéro d'article: 202914



Rollcart Diabolo pour bouteilles

pour 2 bouteilles de 40/50 litres (avec roulette porteuse)

diable pour bouteilles

- force 200 kg
- pour 2x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1280 x 840 mm
- convient pour bouteilles de Ø 210 mm
- avec carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 400 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 1 roue porteuse
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	Ø de roue	400 mm
type de diabie de manutention	diabie pour bouteilles	Roue porteuse	1 roue porteuse
charge	200 kg	équipement diabie	carquois porte-baguettes de soudage sur les deux lisses
capacité	2x40/50 l	poignée de sécurité	oui
pour Ø de bouteille	210-250 mm	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
matériau	acier	hauteur	1280 mm
matériau de finition	soudé	largeur	840 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	caoutchouc plein	garantie	5 années
roulement	roulement à rouleaux	Poids	49 kg

Accessoires

202920



Boîte à outils pour diabie pour bouteilles, en acier

Cela s'adapte aussi ...

144744



armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

201077



soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

206148



pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm

407817



bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion