

Toyota

force 1000 kg

BT High Lifter

fourche longueur x largeur 1190 x 156 mm, largeur de portée 560 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 58 x 175 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 75 mm

Numéro d'article: 524085



TOYOTA

MATERIAL HANDLING



Toyota Table élévatrice mobile BT High Lifter BT High Lifter

Force 1000 kg

force 1000 kg

- fourche longueur x largeur 1190 x 156 mm
- largeur de portée 560 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 58 x 175 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 75 mm
- hauteur de levage 800 mm / hauteur abaissée 87 mm
- centre de gravité de la charge 600 mm
- stabilité élevée grâce aux stabilisateurs latéraux réglables
- fourches en acier avec laquage
- structure acierrigide
- timon en acier avec laquage en noir
- braquage 180 °
- système hydraulique spécial
- avec contrôle d'abaissement













- longueur x largeur 1 655 x 560 mm
- poids 135 kg
- moteur de levage 0,9 kW
- avec batterie à gel 12 V/63 Ah
- avec chargeur intégré

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	matériau galets de fourche	nylon
type de chariot de levage		Largeur de galet de fourche	77 mm
charge	1000 kg	Diamètre de galets de fourche	75 mm
longueur de fourche	1190 mm	braquage	180 °
largeur dents de fourche	156 mm	course rapide	non
largeur de portée	560 mm	centre de gravité de la charge	600 mm
longueur	1 655 mm	alimentation	batterie à gel 12 V/63 Ah
largeur	560 mm	matériau	acier
commande de levage	électro/hydraulique	surface de fourches	laqué
puissance moteur de levage	0,9 kW	matériau du timon	acier
commande du mécanisme de rouleme	manuel	surface du timon	finition peinture époxy
hauteur de levage (min.)	87 mm	couleur du timon	noir
hauteur de levage (max.)	800 mm	type de système hydraulique	système hydraulique spécial
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
largeur des roulettes pivotantes	58 mm	Poids	135 kg
diamètre des roulettes pivotante	175 mm		

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique

221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein