



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÖD
7	815-7	7340118318400
8	815-8	7340118318318
9	815-9	7340118318332
10	815-10	7340118318257
11	815-11	7340118318271
12	815-12	7340118318295
13	815-13	7340118318431

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűrőhatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

TEGERA® 815

Vágábiztos kesztyű, teljesen bélelt, 0,7-0,8 mm teljes barkás marhabőr, pamut, vágással szembeni ellenállás B szint, KEVLAR® fiber, Cat. II, fekete, fehér, megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, rugalmas 360°

TULAJDONSÁGOK

Magas szintű védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást biztosít

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Vágábiztos kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás B szint

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 6,7

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr

KÉZHÁT ANYAGA Pamut

VASTAGSÁG 0,7-0,8 mm

BÉLÉS Teljesen bélelt

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber

KEZELHETŐSÉG 5

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360°

SZÍN Fekete, fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr, pamut

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-aramid

TEGERA® 815

JELLEMZŐK

Vágásbiztonság az EN 388:2003 3. szint szerint (5),
vágásbiztonság az EN 388:2016 B. szint szerint,
megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek,
megerősített hüvelykujj

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Hő okozta sérülések, vágás okozta sérülések, dörzsölés
okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek,
érintkezés szennyeződéssel

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, meleg felületek, meleg
környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Építési munkák, ácsmunkák, telepítési munkák, HVAC (fűtés,
szellőzés és légkondicionálás) telepítése, fémlappal
végzett munka, raktári munka, forró környezetben végzett
munka

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK


Pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment,
MRO, automotive, transportation, building and construction

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk



 Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve,
ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a
dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának
vagy frissítésének jogát.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 815

EC TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

89/686/EKG tanácsi irányelv (egyéni védőeszközökről szóló irányelv)

EN 388:2016 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
a) Kopásállóság (ciklusszám)		(4)
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)		(5)
c) Szakítószilárdság (Newton)		(4)
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)		(4)
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)		(F)
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása).


Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
a) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Szakítószilárdság (Newton)	10	25	50	75	
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	20	60	100	150	

Védelmi szint/Teljesítményszint	A	B	C	D	E	F
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N))	2	5	10	15	22	30

Védelmi szint/Teljesítményszint	P
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)



CE Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-03-19

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com