

Artikelnummer: 308885

Kurzbeschreibung: Pramax elektrische disselstapelaar RX 10/16 gel met gelbatterij



Langbeschrijving: Pramax elektrische disselstapelaar RX 10/16: Deze compacte elektrische meeloopstapelaar is ontworpen voor gebruik in kleinere tot middelgrote productiehallen, op kleinere opslagruimten en in verkooppriemtes waar goederen op rekken worden geplaatst. De semi-professionele RX 10/16 meeloopstapelaar is uitgerust met een centrale mast, elektrische aandrijving en elektrohydraulica, heeft een hefhoogte van 1600 mm en kan tot 1000 kg dragen. Alle onderdelen van de RX 10/16 zijn gemakkelijk toegankelijk, zodat u slechts weinig onderhoud nodig heeft. Een voorbeeld: de toegangsoening in de bodemplaat maakt installatiewerkzaamheden aan de aandrijfeenheid mogelijk zonder de vrachtwagen op te tillen. De elektrische meeloopstapelaar kan ook voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, de vorkdikte van slechts 60 mm maakt hem onder andere geschikt voor het transporteren en stapelen van gaasboxen. De RX 10/16 is ook ergonomisch goed doordacht: de zijdelingse dissel geeft de gebruiker een goed zicht op de laadvorken. Door zijn kleine afmetingen is de meeloopstapelaar zelfs in smalle gangpaden een effectieve hulp bij het manoeuvreren en gemakkelijk te manoeuvreren. De truck heeft een geïntegreerde lader en kan, afhankelijk van de behoefte, met verschillende accupacks worden geleverd.

Technische gegevens:

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1000 kg
- Eigen gewicht: 371 kg
- Asbelasting met hijslast voor/achter: 434/937 kg
- Asbelasting zonder hijslast aan de voorzijde/achterzijde: 269/102 kg
- Banden voor/achter: Rubber + polyurethaan/polyurethaan/polyurethaan
- Banden, voorafmetingen, a x breedte: 186 x 50 mm
- Banden, achterafmetingen a x breedte: 82 x 70 mm
- Zijwielen a x breedte: 125 x 45 mm
- Aantal wielen voor/achter (x = aangedreven): 1 x + 1/2
- Totale lengte: 1675 mm
- Totale breedte: 794 mm
- Vorkafmetingen Dikte/breedte/breedte/lengte: 60/150/1153 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 3,7/4,3 km/h.
- Hefsnelheid met/zonder hijskracht: 0,11/0,18 m/s
- Aandrijfmotor, vermogen 0,35 kW
- Gewicht van de batterij: 38 kg

RX 10/16 Plus-versie met Plus-batterij: V/Ah 24/54
RX 10/16 Gelversie met gelbatterij: V/Ah 24/50
Opmerking: Gelbatterijen zijn onderhoudsvrij en bieden een lange levensduur.

