

ViewSonic Display VX3276-MHD-2



Der ViewSonic VX3276-MHD-2 ist die perfekte Mischung aus Stil und Funktion mit Merkmalen wie dem großen 32-Zoll (31,5 Zoll sichtbar)-Panel, einem minimalistischen Design, silbernen Dreieckständer aus Metall und einem schlanken Rahmen. So wirkt der Monitor elegant und passt perfekt ins Büro und in Ihr Zuhause. Der VX3276-MHD-2 verfügt über eine Auflösung von 1080p, bietet ein SuperClear® IPS-Panel sowie zwei integrierte Lautsprecher, um atemberaubende Bild- und Sound-Effekte für Multimedia-Inhalte zu erzeugen.

Hochwertiges Design

Das Design des Monitors ist an die moderne Architektur angelehnt. Somit spiegelt das Display moderne Formfaktoren und ein ultraschlankes Profil, beinahe randlosen Rahmen und einem einzigartigen Dreieckständer wider.

SuperClear® IPS Technologie

Genießen Sie reichhaltige und lebendige Farben mit gleich bleibenden Helligkeitswerten, egal aus welchem Blickwinkel. Ob von oben, unten, vorne oder der Seite betrachtet – die gestochen scharfe Bildqualität des VX3276-MHD-2-Monitors bleibt dank der SuperClear® IPS Panel-Technologie immer gleich.

Full-HD 1080p

Der VX3276-MHD-2 verfügt über eine 32-Zoll Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) für eine unglaublich klare Pixel-für-Pixel-Performance. Erleben Sie die atemberaubende Klarheit und Detailtreue bei der Arbeit, beim Spielen oder dem Genuss anspruchsvollster Multimedia-Inhalte.

Flexible Anschlüsse

DisplayPort-, HDMI- und VGA-Eingänge bieten eine breite Palette an Kompatibilität und höchste Flexibilität, gleichgültig ob Sie ein Video anschauen, arbeiten oder sich die Zeit mit Spielen vertreiben.

Kraftvoller Sound

Die zwei integrierten Stereo-Lautsprecher des VX3276-MHD-2 sorgen für kraftvollen Sound.

ViewMode Optimierte Einstellungen

Die ViewMode-Funktion von ViewSonic umfasst die optimierten Voreinstellungen „Game“, „Movie“, „Web“, „Text“, „Mono“ und „Mac“. Jede Voreinstellung bietet besondere Veränderungen von Gamma-Kurve, Farbtemperatur, Kontrast und Helligkeit, um ein hohes Maß an Komfort für verschiedene Anwendungen zu liefern.

Bequeme Ansicht

Die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder minimiert zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

Geringerer Energieverbrauch

Der energiesparende Eco-Modus des VX3276-MHD-2 integriert Energieeffizienz und Stromersparnisse mit der hervorragende Bildschirmleistung des Monitors.

Vesa-Konformität

Der Bildschirm kann nach Ihren Wünschen mit einer VESA-konformen 100 x 100 mm Halterung an einer Wand befestigt werden.

- Schickes Design
- SuperClear®-IPS-Technologie
- Flexible Anschlussmöglichkeiten dank DisplayPort, HDMI-Zugängen und VGA
- Zwei integrierte Lautsprecher
- Exklusive ViewMode-Funktion von ViewSonic
- Flicker-Free und geringes Blaulicht
- ECO-Modus

Bildschirmdiagonale (Zoll)	32
Bildschirmdiagonale (cm)	80
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Anzeige	LED
Form des Bildschirms	Flach
Sichtbare Größe (horizontal) (cm)	69,8
Sichtbare Größe (horizontal) (mm)	698,4
Sichtbare Größe (vertikal) (cm)	39,3
Sichtbare Größe (vertikal) (mm)	392,85
HD-Typ	Full HD
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis	16:9
Native Seitenverhältnis	16:9
Natives Seitenverhältnis	16:9
Pixel Abstand (mm)	0,364 x 0,364
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	250
Helligkeit (typisch) (cd/m²)	250

Reaktionszeit (ms)	4
Kontrastverhältnis	1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
3D	Nein
Digital horizontale Frequenz (kHz)	24 - 83
Digital vertikale Frequenz (Hz)	50 - 75
Horizontaler Scanbereich (kHz)	24 - 83
Vertikaler Scanbereich (Hz)	50 - 75
Kein Flimmern	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
HDCP	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
PC Audio-Eingang	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Konnektivität	3,5 mm
TV Tuner integriert	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
Spiel-Modus	Ja
Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Ja
Mac-Kompatibilität	Ja
Neigungswinkelbereich (°)	-4 - 15
Stromeingang	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
VESA Montageadapter (mm)	100 x 100
VESA-Halterung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Ein-/Ausschalter	Ja
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	36
Stromverbrauch (typisch) (W)	36
Stromverbrauch (aus) (W)	0,5
Mitgelieferte Kabel	AC,HDMI

Schnellstartübersicht	Ja
DDC/CI	Ja
Energy Star-zertifiziert	Ja
Zertifizierung	CE, REACH, WEEE, EEL, CU/EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, BIS
Produktfarbe	Silber
Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm)	712,9
Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm)	503,9
Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm)	230
Gewicht mit Untersatz (kg)	6,2
Gewicht (mit Standfuß) (kg)	6,2
Gewicht (g)	5600
Gewicht (kg)	5,6
Breite (mm)	712,9
Höhe (mm)	416,4
Tiefe (mm)	38,2
Verpackungsbreite (mm)	785
Verpackungshöhe (mm)	498
Verpackungstiefe (mm)	112
Paketgewicht (kg)	8,2
Paketgewicht (g)	8200
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Temperaturbereich bei Lagerung (°C)	-20 - 60
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	20 - 90
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) (%)	5 - 90
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	5 - 90