


Lutz kit pompes vide-fûts électriques

pour bases liquides avec une viscosité maximale de 500 mPas, puissance de refoulement maximale 87 litres par minute, profondeur d'immersion 1200 mm

Numéro d'article: 201001



IP24



Lutz Pompe électrique pour fûts et conteneurs

Kit de pompes vide-fûts

kit pompes vide-fûts électriques

- kit comprenant : pompe, tuyau, pistolet de soutirage et adaptateur pour fûts
- pour bases liquides avec une viscosité maximale de 500 mPas
- puissance de refoulement maximale 87 litres par minute
- hauteur de convoyage 19 m
- profondeur d'immersion 1200 mm








- moteur avec 500 W
- système de pompage en polypropylène

Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	hauteur de refoulement	19 m
manipulation de fûts / conteneur	pompe	profondeur d'immersion	1200 mm
type pompe	kit pompes vide-fûts électriques	kit	oui
fluide	bases liquides	équipement kit de pompes	pompe, tuyau, pistolet de soutirage et adaptateur pour fûts
viscosité max.	500 mPas	matériau de système de pompage	polypropylène
réipients de stockage	fût, conteneur	puissance du moteur	500 W
commande	électrique	Poids	5,5 kg
puissance refoul. max. l/min	87 l/min		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm