

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe



**Die patentierte Schale bietet
komfortablen Schutz.**

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen der Serie 3 sind in verschiedenen Farben und Schirmlängen unter anderem in den Ausführungen Classic, Extra und Elite erhältlich.

Inhalt

Übersicht	4
Merkmale	5
3M™ First Base™ 3 Classic Anstoßkappe	6
3M™ First Base™ 3 Classic HV Anstoßkappe	6
3M™ First Base™ 3 Elite Anstoßkappe	7
3M™ First Base™ 3 Extra Anstoßkappe	7
3M™ First Base™ 3 schwer entflammbare Anstoßkappe	8
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe im Beanie-Stil	8
3M™ First Base™ 3 Winter Anstoßkappe	9
Bestellinformationen	10–11



3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe

Das Herzstück der 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe ist das patentierte Schalendesign, das auf Komfort und Schutz ausgelegt ist. Die Schalen werden durch eine Reihe modischer und haltbarer Stoffe ergänzt, um so allen Erfordernissen gerecht zu werden.

Komfort

Patentierte, atmungsaktive, perforierte Schale mit indirektem Belüftungssystem an der Oberseite und einem Schweißband, das Feuchtigkeit abtransportiert.

Stabilität

Die adaptive Schalenkonstruktion passt sich den Konturen des Kopfes an und sorgt so für eine komfortable Passform. Der elastische Verstellgurt liegt unterhalb des Hinterhauptbeins, um die Stabilität zu erhöhen.

Schutz

Die Schalenkonstruktion bietet Schutz für den Kopf des Trägers beim Anstoßen gegen harte und feststehende Gegenstände. Bei der industriellen und beruflichen Nutzung sollen Risswunden oder andere oberflächliche Verletzungen dadurch vermieden werden.

Kundenspezifische Anpassung

Bereiche für kundenspezifisches Logo (wahlweise).



3M™ First Base™ 3 Classic Anstoßkappe

Leichte Kappe aus Mikrofasern mit flexibler Schalenkonstruktion.



3M™ First Base™ 3 Elite Anstoßkappe

Zweifarbige Kappe aus Mikrofasern mit reflektierender Paspel und flexibler Schalenkonstruktion.



3M™ First Base™ 3 Extra Anstoßkappe

Haltbare Kappe aus Polyester-/Baumwollgewebe mit Vollschalendesign.


Die patentierte Schale bietet komfortablen Schutz.

Indirekte Belüftung am Oberkopf

Perforierte Seiten

Stoßdämpfender Kammbereich

Anpassungsfähiges flexibles Segment



Optionale Vollschale bietet bessere Abdeckung

Hauptmerkmale

- ▶ Patentierte perforierte Schale, mit indirekter Belüftung am Oberkopf, ermöglicht Luftzirkulation, um Feuchtigkeit abzuleiten
- ▶ Das patentierte oder Vollschalendesign gewährleistet bei verschiedenen Kopfgrößen eine sichere Passform
- ▶ Vielseitige Farboptionen
- ▶ In den Schirmlängen Standard, Verkürzt oder Mikro erhältlich
- ▶ Schweißband führt für besseren Tragekomfort Feuchtigkeit von der Haut ab
- ▶ Maschinenwaschbare Materialien
- ▶ CE-Zertifizierung nach EN 812



Schweißband



Schweißband aus Funktionsgewebe



Elastischer Verstellgurt



Breiter Belüftungsbereich



3M™ First Base™ 3 Classic Anstoßkappe

Die 3M™ First Base™ 3 Classic Anstoßkappe wurde entwickelt, um den alltäglichen Erfordernissen der Industrie Rechnung zu tragen. Das Modell Classic besitzt unter anderem die folgenden Schlüsselmerkmale:

- ▶ Einfarbiges Design – verfügbar in 9 verschiedenen Farben
- ▶ Belüftungsbereich lässt Luftzirkulation zu, um die Feuchtigkeit zu reduzieren
- ▶ Seitliches Belüftungsgewebe
- ▶ Verwendet eine patentierte flexible Schalenkonstruktion, die für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet ist



3M™ First Base™ 3 Classic HV Anstoßkappe

Die 3M™ First Base™ 3 Classic High Visibility Anstoßkappe ist in einer fluoreszierenden Farbe gestaltet und bietet verbesserte Sichtbarkeit. Zudem ist sie aus Reflexmaterialien gemäß ISO 20471 gefertigt.

- ▶ Reflektierende Paspeln und Streifen
- ▶ Fluoreszierendes Material – Materialien entsprechen ISO 20471
- ▶ Atmungsaktives Polyurethan-Polyester-Gewebe
- ▶ Nutzt flexibles Schalendesign
- ▶ In den Schirmlängen Standard und Verkürzt erhältlich



3M™ First Base™ 3 Elite Anstoßkappe

Die 3M™ First Base™ 3 Elite Anstoßkappe bietet ein modernes und ansprechendes Gesamtbild und ist mit einer reflektierenden Paspel gestaltet. Das Modell Elite besitzt unter anderem die folgenden Schlüsselmerkmale:

- ▶ Modernes und ansprechendes Gesamtbild
- ▶ Modische zweifarbige Gestaltung der Kappe in drei Standard-Farbkombinationen
- ▶ Belüftungsbereich lässt Luftzirkulation zu, um die Feuchtigkeit zu reduzieren
- ▶ Belüftung durch Netze an den Seiten und der Oberseite erhöht die Atmungsaktivität
- ▶ Mit reflektierenden Paspeln
- ▶ Verwendet eine patentierte flexible Schalenkonstruktion, die für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet ist
- ▶ Optionales fluoreszierendes Orange zur Verbesserung der Sichtbarkeit



3M™ First Base™ 3 Extra Anstoßkappe

Die 3M™ First Base™ 3 Extra Anstoßkappe kombiniert strapazierfähige Berufsbekleidungsstoffe mit der erhöhten Abdeckung, die durch ein Vollschalen-Design geboten wird. Das Modell Extra besitzt unter anderem die folgenden Schlüsselmerkmale:

- ▶ Traditionelles und ansprechendes Aussehen
- ▶ Einfarbiges Design – verfügbar in drei verschiedenen Farben
- ▶ Langlebiges Gewebe aus Polyester-/Baumwollgemisch
- ▶ Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität
- ▶ Der verkürzte Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
- ▶ Verwendet eine patentierte Vollschalenkonstruktion, die eine verbesserte Abdeckung für viele verschiedene Kopfgrößen bietet



3M™ First Base™ 3 schwer entflammbare Anstoßkappe

Die 3M™ First Base™ 3 schwer entflammbare Anstoßkappe wurde zum Schutz von Anwendern in Umgebungen entwickelt, in denen heiße Funken oder Flammen vorhanden sind. Auf der Rückseite der Kappe ist auf beiden Seiten ein Flammensymbol aufgestickt, sodass deutlich zu sehen ist, ob eine Kappe in schwer entflammbarer Ausführung in Bereichen getragen wird, in denen Brandgefahr besteht.

- ▶ Keine direkten Belüftungslöcher, um ein mögliches Verbrennungsrisiko zu reduzieren
- ▶ Vollständig flammhemmende Außenschale (beschichtete Baumwolle)
- ▶ Außenschale mit umstochenem Außengewebe zum Schutz vor einem internen Entzünden
- ▶ CE-zertifiziert nach EN 812, einschließlich der „Flammbeständigkeits“-Klausel
- ▶ Flexible ABS-Innenschale schützt den Kopf vor Stößen und Platzwunden



3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe im Beanie-Stil

- ▶ Acryl-Strickware mit Elastikanteil der Kappe im Beanie-Stil, die für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet ist
- ▶ Modisches Kappendesign
- ▶ Für den Einsatz bei kalten Temperaturen
- ▶ Flexible ABS-Innenschale schützt den Kopf vor Stößen und Platzwunden

* ABS – (Acrylnitril-Butadien-Styrol)



3M™ First Base™ 3 Winter Anstoßkappe

Die 3M™ First Base™ 3 Winter Anstoßkappe ist aus Reflexmaterialien gemäß ISO 20471 gefertigt.

- ▶ ISO 20471-konforme Reflexmaterialien
- ▶ Wasserdichtes Außengewebe sorgt für Trockenheit
- ▶ Flexible Innenschale schützt den Kopf vor Anstößen und Platzwunden
- ▶ Über die Ohren reichende Stoffpaneele schützen vor kaltem Wetter
- ▶ Optionale fluoreszierende Farben zur Verbesserung der Sichtbarkeit



3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe

Produkt-nummer	3M Katalog-nummer	EAN	Beschreibung	Farbe	Schirmlänge	Anzahl pro Packung
Classic						
2021866	7100217844	4054596712638	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Fluoreszierende Warnfarbe, Gelb	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021868	7100217845	4054596712676	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Fluoreszierende Warnfarbe, Gelb	Verkürzter Schirm (55 mm)	50
2021874	7100217846	4054596712690	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Fluoreszierende Warnfarbe, Orange	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021875	7100217847	4054596713949	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Fluoreszierende Warnfarbe, Orange	Standard-Schirm (70 mm)	20
2021877	7100217848	4054596713987	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Fluoreszierende Warnfarbe, Orange	Standard-Schirm (70 mm)	50
2030031	7100217850	4054596714809	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Marineblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030033	7100217851	4054596714847	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Marineblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	50
2030037	7100217852	4054596714861	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Marineblau	Mikro-Schirm (25 mm)	20
2030039	7100217853	4054596714922	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Marineblau	Mikro-Schirm (25 mm)	50
2030043	7100217854	4054596715172	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Marineblau	Standard-Schirm (70 mm)	20
2030045	7100217855	4054596715240	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Marineblau	Standard-Schirm (70 mm)	50
2030595	7100217856	4054596715264	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Dunkelgrün	Mikro-Schirm (25 mm)	20
2030596	7100217857	4054596715295	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Dunkelgrün	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030597	7100217858	4054596715325	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Rot	Standard-Schirm (70 mm)	20
2030599	7100217859	4054596715356	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Königsblau	Standard-Schirm (70 mm)	20
2030601	7100217860	4054596715387	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Königsblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030604	7100217861	4054596715417	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Weiß	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030605	7100217862	4054596715448	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Grau	Standard-Schirm (70 mm)	20
2030606	7100217863	4054596715516	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Grau	Mikro-Schirm (25 mm)	20
2030607	7100217864	4054596715547	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Grau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030608	7100217865	4054596715592	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Schwarz	Standard-Schirm (70 mm)	20
2030609	7100217866	4054596715622	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Schwarz	Mikro-Schirm (25 mm)	20
2030610	7100217867	4054596715660	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Schwarz	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030616	7100217868	4054596715691	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Rot	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2030655	7100217869	4054596715738	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Königsblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	50
2030661	7100217870	4054596715769	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Weiß	Verkürzter Schirm (55 mm)	50
2030664	7100217871	4054596715790	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Grau	Mikro-Schirm (25 mm)	50
2030665	7100217872	4054596715837	3M™ FB3 Anstoßkappe Classic	Grau	Verkürzter Schirm (55 mm)	50

3M™ First Base™ 3 Elite Anstoßkappe (Fortsetzung)

Produkt- nummer	3M Katalog- nummer	EAN	Beschreibung	Farbe	Schirmlänge	Anzahl pro Packung
Elite						
2021900	7100217849	4054596714694	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Fluoreszierende Warnfarbe, Orange	Mikro-Schirm (25 mm)	20
2031214	7100217873	4054596712324	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Marineblau/Grau	Standard-Schirm (70 mm)	20
2031215	7100217874	4054596712225	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Marineblau/Grau	Mikro-Schirm (25 mm)	20
2031216	7100217875	4054596712140	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Marineblau/Grau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2031217	7100217876	4054596712119	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Schwarz/Grau	Standard-Schirm (70 mm)	20
2031219	7100217877	4054596712089	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Schwarz/Grau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2031222	7100217878	4054596712058	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Grau/Schwarz	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2031232	7100217879	4054596712034	3M™ FB3 Anstoßkappe Elite	Marineblau/Grau	Standard-Schirm (70 mm)	50
Extra						
2021101	7100217750	4054596705234	3M™ FB3 Anstoßkappe Extra	Marineblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021128	7100217751	4054596705630	3M™ FB3 Anstoßkappe Extra	Schwarz	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021155	7100217752	4054596705661	3M™ FB3 Anstoßkappe Extra	Grau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
Schwer entflammbar						
2021254	7100217841	4054596710481	3M™ FB3 schwer entflammbare Anstoßkappe	Marineblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021726	7100217843	4054596711679	3M™ FB3 schwer entflammbare Anstoßkappe	Marineblau	Mikro-Schirm (25 mm)	20
Beanie						
2021173	7100217833	4054596705692	3M™ FB3 Anstoßkappe Beanie	Marineblau	Verkürzter Schirm (45 mm)	20
2021182	7100217834	4054596705777	3M™ FB3 Anstoßkappe Beanie	Schwarz	Verkürzter Schirm (45 mm)	20
2021191	7100217835	4054596705821	3M™ FB3 Anstoßkappe Beanie	Grau	Verkürzter Schirm (45 mm)	20
Winter						
2021200	7100217836	4054596705852	3M™ FB3 Anstoßkappe Winter	Marineblau	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021209	7100217837	4054596705883	3M™ FB3 Anstoßkappe Winter	Fluoreszierende Warnfarbe, Gelb	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
2021218	7100217838	4054596705913	3M™ FB3 Anstoßkappe Winter	Fluoreszierende Warnfarbe, Orange	Verkürzter Schirm (55 mm)	20
Zubehör						
2021701	7100217842	4054596721845	3M™ FB3 Anstoßkappe – Zube- hör	Schwarz	k. A.	20

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen bieten nur eingeschränkten Schutz. Unsachgemäßer Gebrauch oder Missachtung von Warnhinweisen und Gebrauchsanweisung kann zu schwerwiegenden persönlichen Verletzungen oder Tod führen. Hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Gebrauchs wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, lesen die Gebrauchsanweisungen oder kontaktieren Sie den Technischen Service von 3M. 3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen.

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon +49 (0) 2131 14 26 04
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Telefon +43 (0) 1 86 686 291
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0) 44 724 91 21
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch

