



## Typ VbF, 90 Min. Feuerwiderstandsfähigkeit für die Lagerung von Fässern

- geprüft als Typ 90 gemäß den Anforderungen der DIN EN 14470-1
- kein aufwendiger, innerbetrieblicher Transport vom Lager zum Einsatzort



- für die vorschriftsmäßige Lagerung größerer Mengen entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- zur Innenaufstellung
- in 2 Größen erhältlich
- vorbereitet zum Anschluss an ein Abluftsystem (DN 75), Anschlussstutzen im Dachbereich
- auch zum Betrieb ohne technische Belüftung zugelassen
- im Brandfall selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen

Fass-Schrank Typ VbF 90.2, inkl. Regalboden

Bestell-Nr. 117-044-63

Umluftfilteraufsatz für VbF-Fass-Schränke, mit mehrstufigem Filtersystem. Anschlusskabel und Netzstecker, siehe Zubehör-Tabelle.



Bestell-Nr. 213-279-63

ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc. Zur Absaugung aus Zone 1 verwenden Sie bitte die technische Enlüftung Art. 116941 und/oder lassen sich durch uns beraten.

Typ	VbF 90.1	VbF 90.2	VbF 90.2	VbF 90.2-K
Ausstattung	1 Auffangwanne inkl. Gitterrost	1 Auffangwanne, inkl. Gitterrost	1 Auffangwanne, inkl. Gitterrost, 1 Einlegeboden	1 Regal zur Kleinteillagerung
Maße außen B x T x H [mm]	1105 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224
Maße innen B x T x H [mm]	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Lagerkapazität (Gebinde)	Fasslagerung	Fasslagerung	Fasslagerung	Kleingebinde
Auffangvolumen [l]	220	220	220	80
Traglast Auffangwanne [kg]	850	850	850	-
Traglast Einlegeboden [kg]*	-	-	75	200
Gewicht [kg]	806	1021	1108	1100
Bestellnummer	117-038-63	117-041-63	117-044-63	136-797-63

\*Die Traglastangabe bezieht sich bei Typ VbF 90.2-K auf die Regalböden

ZUBEHÖR	Bestellnummer
Regalboden für Typ VbF 90.1	117-040-63
Regalboden für Typ VbF 90.2	117-043-63
Regalboden für Typ VbF 90.2-K	170-660-63
Radialventilator, nicht Ex-geschützt	116-943-63
technische Enlüftung, mit Ex-Schutz	116-941-63
Umluftfilteraufsatz für VbF-Fass-Schrank	213-279-63
notwendiger Aufsatzadapter für Umluftfilteraufsatz	162-201-63
Unterfahrbarer Sockel für Schrankbreite 1105 mm	158-140-63
Unterfahrbarer Sockel für Schrankbreite 1555 mm	158-142-63

### GLEICH MITBESTELLEN

Die Fass-Schränke können mit einem unterfahrbaren Sockel (Einfahrhöhe 100 mm) ausgestattet werden. Leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport der Schränke.



Fass-Schrank Typ VbF 90.1 (Regalboden optional)

Bestell-Nr. 117-038-63



Fass-Schrank Typ VbF 90.2-K, mit Lagerregal für Kleingebinde.

Bestell-Nr. 136-797-63

Der Fass-Schrank VbF 90.2-K beinhaltet serienmäßig ein Regal zur Kleingebindelagerung auf 3 höhenverstellbaren Lagerebenen. Regalmaße B x T x H (mm): ca. 1355 x 600 x 1820.

- Erdungsanschluß innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, lichtgrau
- Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
- Stahlaufangwannen schützen vor auslaufenden Flüssigkeiten
- Hoher Bedienkomfort durch Gleitschienenschließer mit Türfeststellanlage
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss
- Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß EN 14470-1 und TRGS 510

Geprüfte Sicherheit



Bestell-Nr. 117-041-63

Fass-Schrank Typ VbF 90.2