

## Treston

### rayonnage mobile ESD pour bacs à bec

hauteur x largeur x profondeur 1630 x 780 x 715 mm, charge maximale par élément 300 kg, 8 niveaux avec rails pour bacs à bec, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

ElectroStatic Discharge

Numéro d'article: 230181



rayonnage mobile ESD pour bacs à bec

- hauteur x largeur x profondeur 1630 x 780 x 715 mm
- charge maximale par élément 300 kg
- 8 niveaux avec rails pour bacs à bec
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- barre de poussée à hauteur réglable pour s'adapter à toutes les tailles de l'utilisateur et faciliter la manutention
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement avec 4 roulettes pivotantes pour une manutention particulièrement facile. 2 roulettes pivotantes avec freins

- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	8 pièce
type de rayonnage	rayonnage mobile	type tablette/niveau	rails pour bacs à bec
matériau	acier	poignée	barre de poussée à hauteur réglable
conducteur d'électricité	oui	soubassement	4 roulettes pivotantes
hauteur	1 630 mm	surface de montant	finition peinture époxy
largeur	780 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
profondeur	715 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
équipement rayonnage	barre de poussée à hauteur réglable	garantie	5 années
charge maxi par élément	300 kg	Poids	55,2 kg
utilisation	bilatéral		

## Accessoires

230147		bac à bec ESD, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 165 mm, en polypropylène en noir
230149		bac à bec ESD, hauteur x largeur x profondeur 105 x 149 x 192 mm, en polypropylène en noir
230150		bac à bec ESD, hauteur x largeur x profondeur 130 x 149 x 250 mm, en polypropylène en noir
230155		bac à bec ESD, hauteur x largeur x profondeur 156 x 186 x 300 mm, en polypropylène en noir

## Cela s'adapte aussi ...

216909		Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm
221146		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 9