

IDEAL 8345

tot
14,400
vellen*

per uur

Ons high-end model: Automatische bediening voor het verhogen van de snelheid en veelzijdigheid (voor papierformaten tot A3). Met variabele snelheid, touchscreen, en vouwmaat geheugen functie.



Technische informatie:

Papierformaten	B 7 ** - A 3
Papiergewichten	50 -160 g/m ² *
Vouwsnelheid	tot 14,400 vellen / uur **
Afmetingen	510 x 1.020 x 545 mm (HxBxD) (gebruiksstand)
Netspanning	230 V / 50 Hz / 50 W
Weight	ca. 29,5 kg

* Tot 230 g/m² met een enkele vouw ** met enkelvoud

Productomschrijving

De snelste vouwmaschine in zijn klasse! Gemakkelijk in gebruik door middel van touchscreen. Alle instellingen van de vouwmaschine zijn snel en gemakkelijk in te voeren. Selectie van zes verschillende vouwen met automatische instelling (vouwinstellingen worden elektrisch benaderd). Automatische herkenning voor zes DIN-formaten (A3, B4, A4, B5, A5, B6). Geheugenfunctie voor 36 automatische vouwposities die door een druk op de knop oproepbaar zijn (6 vouwtypes x 6 papierformaten). Vouwsnelheid is variabel in te stellen. Vouwprestaties 1.800-14.400 vellen/uur (met enkele vouw A4). Neerklapbare papier aanvoertafel met verstelbare zijgeleiders voor maximaal 500 vellen papier. Twee extra zijsteunen met geleiderollen voor grote papierformaten. Papier invoersysteem met drie rubberen rollers. Papier uitwerpsysteem met 3-voudig verstelbare rollen. Totaalteller of vooraf ingestelde teller. Indien gewenst kan een proefvouw geselecteerd worden voor een test vooraf op beide zijden van het papier. Automatische uitschakeling bij het openklappen van de beweegbare delen. Automatische schakelaar met optische en akoestisch signaal. Automatische fout- en papierstoringsmelding met gedetailleerde beschrijving op het touchscreen. Vouwwalsen met snel ontgrendeling vergemakkelijkt regelmatig onderhoud en reiniging. Afmetingen in gesloten stand (H x B x D): 480 x 650 x 545 mm. Afmeting in gebruiksstand (H x B x D): 510 x 1.020 x 545mm.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 8345

Kenmerken




DRUKKNOP VOOR VOUWINSTELLING

Middels drukknop wordt de vouwwijze gekozen en de instellingen in de vouwtassen worden automatisch via de elektromotor aangestuurd.




INTUITIEF TOUCHSCREEN BEDIENINGSPANEEL

Automatische fout- en papierstoringsmelding met gedetailleerde beschrijving op het touchscreen.



PAPIERUITVOER

Elektrisch papieruitvoer systeem door middel transportband en verstelbare uitvoerrollen.



SENSOR VOOR DETECTIE DUBBEL INVOER

De sensor detecteert wanneer meerdere vellen papier worden gevoed in plaats van een enkel vel. Deze optimaliseert de vouwresultaten en voorkomt verkeerd gevouwen papier.



IDEAL