

Artikelnummer: 157221

Kurzbeschreibung: Paketwaage Kern und Sohn EOE, inkl. Anzeigegerät, Wägebereich 300 kg

Langbeschreibung: Paketwaage Kern und Sohn EOE, inkl. Anzeigegerät, verschiedene Ausführungen: Die Paketwaage EOE von Kern und Sohn überzeugt durch ein hohes Maß an Funktionalität und Bedienkomfort für das schnelle und zuverlässige Wiegen in Büro, Fertigung und Versand. So kann ihre Genauigkeit durch das CAL Justierprogramm individuell eingestellt werden. Die praktische Hold-Funktion unterstützt bei unruhigen Wägebedingungen, etwa bei der Wägung von Tieren. Eine Umschaltung auf nichtmetrische Wägeeinheiten erfolgt unkompliziert per

Tastendruck. Der im Lieferumfang mitenthaltene Universal-Netzadapter ist mit optionalen Eingangsstecker-Adaptoren ausgestattet, so dass die Paketwaage sowohl im EU-Raum als auch in Großbritannien und den Vereinigten Staaten einsetzbar ist. Darüber hinaus ist die Paketwaage dank optionalen Batteriebetriebes besonders standortflexibel und kann bis zu 100 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Bei uns erhalten Sie die dank leichter, flacher Bauweise und integrierter Griffmulden besonders leicht transportierbare Paketwaage EOE von Kern und Sohn in unterschiedlichen Ausführungen. Weitere Details: Mit besonders großer Wägeplattform aus lackiertem Stahl Inkl. großem LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Dank kompakter, flacher und leichter Bauweise sowie Griffmulden an der Unterseite leicht transportierbar Ausgestattet mit CAL Justierprogramm zur Einstellung der Genauigkeit (hierfür externes Justiergewicht notwendig) und praktischer Hold-Funktion bei unruhigen Wägebedingungen (z.B. bei der Tierwägung) Sowohl Netz- als auch Batteriebetrieb (mit 4 x 1.5 V AA Batterien) möglich, daher standortflexibel einsetzbar Bis zu 100 Stunden Betriebsdauer Mit Universal-Netzadapter mit optionalen Eingangsstecker-Adaptoren für EU, GB und USA Inklusive Wandhalterung für die Wandmontage des mitenthaltene Auswertungsgerätes Maße Wägeplattform: jeweils B 305 x T 315 mm Gesamtmaße: jeweils B 305 x T 315 x H 55 mm In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich



EAN/GTIN: 4045761124837