

## Tropfenlampe 45x69mm, E27 240V 25W klar

Artikel-Nr. 43224



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	160 lm
Socket:	E27
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	45 mm
Gesamtlänge:	69 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x69mm Kugelformlampe, E14, klar - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 5000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
Lichtstromerhalt: 85%  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 20.08.2015 15:02:57

