



Wireless CCD Barcodescanner

Funktechnologie, 500 mm Scanreichweite

Part No.: [178495](#)

EAN-13: 0766623178495 | UPC: 766623178495

Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität mit kabelloser Freiheit

Manhattan CCD Funk-Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Die Funktechnologie ermöglicht den Betrieb mit einer Distanz bis zu 80 m von der Ladestation entfernt. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Rate von 500 Scans pro Sekunde und einer Reichweite bis zu 500 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros.

Merkmale:

- Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und erhöht die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen

- Funktechnologie bietet effektive kabellose Reichweite bis zu 80 m
- Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
- Der breite Scanbereich ermöglicht bis zu 500 Scans pro Sekunde bei einer Reichweite bis zu 500 mm
- Erkennt zahlreiche gängige Symbologien inkl. UPC, EAN, 1D-Barcodes, ASCII, GS1 DataBar Gruppe und viele mehr
- Plug&Play per USB-Anschluss, weitere Schnittstellen optional
- Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- FCC
- CE
- RoHS

Allgemein:

- Lichtquelle: rote LED, 632 nm
- Scanreichweite: 500 mm
- Auflösung: 0,1 mm @ PCS 0.9
- Lesebestätigung: Signalton und LED
- Lichtverhältnisse: bis zu 100.000 lux (Sonnenlicht)
- Scanrate: Smart Detection, bis zu 500 Scans/Sekunde
- Schnittstellen: Wireless, KBW / RS232 / USB (HID oder Virtual Comport)
- Knopf: Auslöser

Funk:

- Wireless
- HID- und SPP-Profil
- 80 m Reichweite (auf Sichtlinie)

Unterstützte Barcodes:

- UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32/ Italian Pharmacy, Code 128, Codabar/MW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix25, MSI/PLESSEY, Telepan, Code 93, Code 11, China Postage, Code26, LCD25, GS1 DataBar (RSS Code)

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen Scanner: 18.3 x 9 x 7 cm; Basis: 19 x 9,5 x 4 cm
- Gewicht Scanner: 0,2 kg; Basis: 0,1 kg
- Betriebstemperatur: 0° C bis 50° C
- Lagertemperatur: -20° C bis 60° C
- Luftfeuchtigkeit: 20 - 95% (nicht kondensierend)
- Gehäuse: ABS-Kunststoff und Gummi

Elektrische Details (Scanner):

- Stromzufuhr: Akku, 3,7 V
- Akku: Lithium-Ionen-Akku 1100 mAh
- Scans pro Akkuladung: ca. 8000
- Ladezeit: 3,5 Stunden
- Stromverbrauch: 150 mA

Elektrische Details (Empfänger)

- Spannung: DC +5 V +/- 5%
- Stromverbrauch: 70 mA

Lieferumfang

- CCD Wireless-Barcodescanner
- Empfänger/Ladestation
- Netzteil
- Wechselbare Steckeraufsätze: EU, US, UK, AU
- Stromkabel, RJ50 auf USB-Kabel
- Handbuch



