

Aufsatzschrank für Spind

4 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 267174



Aufsatzschrank für Spind



- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau

Technische Details

Schranktyp	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja

Abteile	4 Stück	Schließsystem	Drehriegelschloss
Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	1200 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteillbreite	300 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	für Bügelstärke	6-8 mm
Türöffnungswinkel	110 °	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Gewicht	21,5097 kg

Zubehör

272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl