


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUMAX 148 NR. 148001



Sicherheitstechnik



Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 148 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



EINWEG-SICHERHEITSMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE UND ROBUSTEM KLINGENKOPF.

Bestellnummer 148001.12

Ein gutes Gefühl – in jeder Hinsicht.

Einweg-Sicherheitsmesser und nachhaltig? Keine Frage! Das SECUMAX 148 besteht zu über 80% aus recyceltem Kunststoff. Für eine längere Lebensdauer sorgen die Glasfaserverstärkung und der robuste, 2-fach nutzbare Klingenkopf. Dadurch ist das SECUMAX 148 auch für härtere Schneidwendungen bestens geeignet. Beim sicheren und effizienten Arbeiten kommen Ihnen außerdem der ergonomische Griff und das angenehm leichte Gewicht zugute.

Robuster Klingenkopf

Mit einer Klingestärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Deshalb nimmt es das SECUMAX 148 in Logistik und Produktion auch mit besonders anspruchsvollem Schneidmaterial auf.

Verdeckt liegende Klinge

Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige

Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.

Gute Führung

Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 148 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.


Ergonomisch geformt

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 148 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

Nachhaltig gebaut

MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Das SECUMAX 148 ist das erste MARTOR-Einwegmesser, für das ausschließlich glasfaserverstärkter recycelter Kunststoff verwendet wird. Das geringe Gewicht steht zudem für einen schonenden Materialeinsatz.

ANWENDUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Kein Klinsenwechsel



Hoher Abriebschutz



Besonders ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien



Karton: bis 2-lagig



Wickel-, Stretch-,
Schrumpffolie



Kunststoffumreifungen



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur



Filz



Gummi

Montierte Klinge

Klingenstärke 0,50 mm.

KLINGENWECHSEL

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,50 mm.

SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 148001.12	Verpackungseinheit	10 im Karton (lose)
Maße Messer (L x B x H)	142,4 x 11 x 38,7 mm	Maße Umkarton	85 x 42 x 150 mm
Gewicht Messer	26,0 g	Gewicht Umkarton	273,0 g
Basismaterial	Recycelter Kunststoff	EAN-Code Umkarton	4002632803796
Schnitttiefe	6,2 mm	Zolltarifnummer	82119200

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	07. März 2023
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 185848-7711-55094-2023

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Arbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende

Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch! Sobald die Klinge nicht mehr scharf ist, entsorgen Sie das Einwegmesser über Ihren Restmüll.

3. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Bewahren Sie das Produkt stets an einem sicheren Ort auf.

4. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com