

**Artikelnummer:** 97315

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen, met 2 wanden, 3 etages, 42 kg

**Langbeschreibung:** Etagewagen met 2 wanden, 3 etages: Stabiele constructie van netjes vastgelaste buizen en hoekijzers. Legplanken van mdf. Stalen delen: blauw (RAL 5010) gepoedercoat. Houten elementen met beukendecor. Carrosserie: 2 zwenk- en 2 bokwielen met rubberbanden en eersteklas wiellagers. Beide zwenkwielletjes met rem conform EN 1757-3. Met aan twee of drie zijanten een mdf-plaat. Deze platen en planken zijn aan de metalen constructie vastgeklonken.

- Wielen: a~ 125 x 38 mm breed
- Draagvermogen: 150 kg
- Legplankhoogte: 190/550/920 mm
- 2 zijanten

