

Saugheber

vertikale Traglast 60 kg, 2
Saugchale(n) mit Ø 120 mm, Körper
aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set
im Koffer

Artikelnummer: 891217



Saugheber

mit 2 Saugschalen

Saugheber

- vertikale Traglast 60 kg
- 2 Saugschale(n) mit Ø 120 mm
- Körper aus Aluminium
- Lieferumfang 2er Set im Koffer

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Saugschale	120 mm
Hebezeugtyp	Plattenheber	Saugschalen Anzahl	2 Stück
Plattenhebertyp	Saugheber	Material	Aluminium
Set	2er Set	Lieferumfang	im Koffer
vertikale Traglast	60 kg	Gewicht	3,6 kg

Dazu passt auch ...

221159



Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm