



MD-Schweißtrenn-Spray

Artikelbeschreibung:

- Bester Schutz gegen Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern und Schweißperlen an Gasdüse und Werkstückfläche
- Silikon und säurefrei
- Enthält 95 % reinen Wirkstoff
- Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen
- Auch als Kunststoff-Formtrennmittel geeignet

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ■ Farbe: | hell, transparent |
| ■ Dichte bei 20°C: | 0,73 kg/m ³ |
| ■ Temperaturbereich: | - 30°C bis +200°C |
| ■ Basis: | Synthetisches Feinöl |
| ■ Lagerung +5°C - +30°C: | 24 Monate |
| ■ Entsorgung: | 160504 Druckgaspackung |
| ■ 150104 Restentleert | |

Einsatzbereiche:

- Verwendbar für alle schweißbaren Werkstoffe (z.B. Stahl, Nirosta und Aluminium)
- Behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert oder metallisiert werden

Artikel-Nr. MSP.ST.Y400 Spraydose 400 ml VE: 12 St.