

# Fluke 700PTPK Pneumatic Test Pressure Kit



## Wichtigste Merkmale

- Bedienungsfreundliche, robuste und zuverlässige Konstruktion, kann pneumatischen Druck von -12,7 psi/-0,87 bar bis 600 psi/41 bar erzeugen
- Die Kombination mit einem der Fluke 700G Präzisionsmanometer ergibt eine vollständige Prüf- und Kalibrierlösung
- Zusätzlich mit der Fluke 700G/TRACK-Software kombinierbar, um über 8000 vor Ort protokollierte Druckmessungen auf einen PC hochzuladen

## Produktübersicht: Fluke 700PTPK Pneumatic Test Pressure Kit

Statischer Druckbereich bis 41 Bar (600 psi). Im Lieferumfang sind die Pneumatik-Handpumpe 700PTP-1, Druckschläuche und Adapter sowie ein Hartschalenkoffer zum Schutz enthalten.

## Modelle



### **Fluke 700PTK**

Fluke 700PTK Pneumatic Test Pressure Kit

---

Pneumatikprüfsatz mit Präzisionsmanometer, pneumatischer Handpumpe, 1 Schlauchsatz und Adaptern, inklusive Hartschalengehäuse

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2024 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
02/2024

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)