



HDC | HDC HE

Interne TE-Nummer T2059462201-000

Rectangular Contact Inserts, Insert for Contacts, Socket, 46 Pole Configuration, Crimp Terminal, 46 Position, 26 – 12 AWG Wire Size, HDC HE

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Rechteckige Steckverbinder > Rechteckige Kontakteinsätze



Einsatztyp für rechteckige Steckverbinder: **Einsatz für Kontakte**

Kontakttyp: **Stecksockel**

Polkonfiguration: **46**

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: **Crimpkontakt**

Anzahl von Positionen: **46**

### Eigenschaften

#### Produktmerkmale

Einsatztyp für rechteckige Steckverbinder	Einsatz für Kontakte
Abdichtbar	Nein

#### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	46
-----------------------	----

#### Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Stecksockel
Polkonfiguration	46

#### Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpkontakt
--	--------------

#### Abmessungen

Drahtgröße	.14 – 4 mm <sup>2</sup>
------------	-------------------------

#### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)  
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)  
 Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl &gt; 900 ppm.

Lötbarkeit

Nicht auf Lötbarkeit überprüft



## Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



## Auch serienmäßig | HDC HE



## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:YACT26JE35HNV00100  
STRAIGHT PLUG



TE Teilnr.:ZPF000000000203708  
DMC-M 99-10 PC



TE Teilnr.:ZPF000000000203398  
DMC-Serie, hohe Dichte, 30-23  
Kontaktnanordnung



TE Teilnr.:ZPF000000000202098  
732-8052-18 WA



TE Teilnr.:ZPF000000000201129  
732-8052-31 WA



TE Teilnr.:ZPF000000000202094  
DMC-M 0402 AW 01



TE Teilnr.:CZ6862-000  
HEX40-AC-45-25-A12-3



TE Teilnr.:225398-6  
CONNECTOR, BNC DUAL CRIMP  
JACK

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[HEE-046-F](#)

Englisch

### CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T2059462201-000\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T2059462201-000\\_B.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T2059462201-000\\_B.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

[HEAVY DUTY CONNECTORS](#)

Englisch

### Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

T2059462201-000

Rectangular Contact Inserts, Insert for Contacts, Socket, 46 Pole Configuration, Crimp Terminal, 46 Position, 26 – 12 AWG Wire Size, HDC HE

