



Art.-Nr.: 50114185
REF 6-S-20x40
Reflektor



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen

Technische Daten

Mechanische Daten	
Bauform	rechteckig
Montagemaß Breite	20 mm
Reflexionsfläche Breite	16 mm
Montagemaß Höhe	60 mm
Reflexionsfläche Höhe	38 mm
Montagemaß Dicke	6 mm
Richtungsunabhängig	Nein
Tripelgröße	0,3 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	6 g
Art der Befestigung	schraubbar

Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 70 °C

Zertifizierungen	
Schutzart	IP 67

Klassifikation	
Zolltarifnummer	90029000
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

