



## Beschrijving:

Waterjerrycan PROFI 12 I, natuurlijke kleur uit breukvast polyethyleen (HD-PE), stapelbaar

- in de jerrycan geïntegreerde opname voor veilige en compacte zorgvuldige bewaring van de aflatkraan en schroefstop
- compact stapelbaar
- grote opening  $\varnothing$  48 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- Kanister (Productiedatum tot oktober 2021!) met schroefdop ET-232802 en (vanaf oktober 2021!) met schroefdop ET-232101 inclusief afneembare aftapkraan Art.-Nr. 550105
- met greepgroeven aan de onderkant voor een veilige hantering
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aflatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, branding, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- $\varnothing$  van de vulopening = 48 mm / a = schroefdraad buiten- $\varnothing$  = 65 mm
- d=diepte=165 mm b=breedte=350 mm h=hoogte=310 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>816500</b>
GTIN	<b>4007228816501</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Volume in L	<b>12</b>
Gewicht (kg)	<b>1,02</b>
D x B x H (mm)	<b>165 x 350 x 310</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>790 x 340 x 355</b>

Brutogewicht VE kg	<b>5,611</b>
--------------------	--------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>18</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,28</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>3</b>
Gewicht (kg)	<b>120,998</b>