


Busknoten CPX-FB36

Teilenummer: 1912451

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose	Kanal- und modulatorientierte Diagnose Unterspannung Module Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung	EDS-Datei L5K-Export mit CPX-FMT
Parametrierung	Diagnoseverhalten Failsafe-Reaktion Forcen von Kanälen Idlemode-Verhalten Signal-Setup Systemparameter
Zusätzliche Funktionen	- Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message" Azyklischer Datenzugriff über Ethernet EtherNet/IP Quickconnect - IP-Adressierung über DHCP, DIL-Schalter oder Bediengerät Integrated Switch Kanalbezogene Diagnose über Feldbus Ringtopologie (DLR) Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus Systemstatus über Prozessdaten abbildbar
Bedienelemente	DIL-Schalter
Baudrate	10/100 Mbit/s
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 100 mA
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	125 g
Max. Adressvolumen Ausgänge	64 Byte
Max. Adressvolumen Eingänge	64 Byte
Protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP
LED-Anzeige busspezifisch	MS: Modulstatus NS: Netzwerkstatus TP1: Netzwerk aktiv Port 1 TP2: Netzwerk aktiv Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch	M: Modify, Parametrierung PL: Lastversorgung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF: Systemfehler
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt