

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 250 kg, avec 5 plateau(x), plateforme en acier, avec cadre en cornières, plateforme inclinable, avec vide, Dimensions adaptées au bac norme Europe, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 531463

VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

pour bacs norme Europe









chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateforme en acier, avec cadre en cornières
- plateforme inclinable
- avec vide
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1700 x 665 x 1350 mm
- 4 roulettes pivotantes
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes de précision
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	roulement	roulement rainuré à billes de précision
type de chariot	chariot à plateaux	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
charge	250 kg	pare-fils	oui
norme européenne	oui	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	5 pièce	matériau	acier
alignement de niveaux	inclinable	matériau de finition	soudé
hauteur	1700 mm	équipement chariot	vide
longueur	665 mm	rabattable	non
largeur	1350 mm	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
équipement de plateforme	cadre en cornières	garantie	12 années
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	Poids	71 kg
pneumatique	TPE		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris

