



SUBSTRAL CELFLOR® - CELFLOR **HUNDE & KATZEN STOPP**

- **Packung:** 500 ml
- **Artikelnummer:** 1300
- **EAN:** 4062700813003
- **UN Nummer:** Keine

KEYWORDS:

Sprühflasche;wirksam;Fernhaltemittel;

HIGHLIGHTS:

Gebrauchsfertige Sprühflasche;Einfache und sichere Anwendung;Wirksames Fernhaltemittel gegen Hunde und Katzen

KURZTEXT:

Wirksames, anwendungsfertiges Vertreibe- und Fernhaltemittel gegen Hunde, Katzen und Marder.

BESCHREIBUNG:

Substral Celflor Hunde- und Katzen Stopp ist ein wirksames, anwendungsfertiges Vertreibe- und Fernhaltemittel gegen Hunde, Katzen und Marder mit einer Sofort- und Langzeitwirkung von bis zu 6 Wochen. Bestehende Duftmarken werden überdeckt und somit Verschmutzungen vorgebeugt. Zur Anwendung rund um das Haus, etwa an Gartenzäunen, Mauern, Hofeinfahrten, aber auch in überdachten Bereichen ums Haus, wie Carport und etwa Abstellräume-von einer Behandlung in Wohnbereichen sollte aufgrund der Geruchsbelastung abgesehen werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Verunreinigte Stellen mit warmen Wasser und Seife reinigen, während der ersten Woche das Produkt täglich verwenden, damit es die volle Wirkung entfalten kann, danach 3 Wochen lang je einmal. Als Barriere gegen Hunde und Katzen 15 ml, das sind ca. 10 Sprühstöße auf einen Laufmeter aus ca. 30 cm Entfernung (ca. 20 cm breiter Streifen) anwenden. Die Aufwandmenge bei flächigen Anwendungen beträgt ca. 50 ml/m², das entspricht ca. 33 Sprühstößen. Bei starkem Regen oder großer Hitze wird eine Wiederholungsbehandlung empfohlen.

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

PRODUKT HINWEISE:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

LOGISTISCHES:

- **Ursprungsland:** Österreich

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 59
- Stück Breite in mm: 98
- Stück Höhe in mm: 275
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 588
- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700913000
- VE Tiefe in mm: 272
- VE Breite in mm: 225
- VE Höhe in mm: 290
- VE Bruttogewicht in Gramm: 7630

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 5
- VE je Lage (Tiles): 14
- Menge VE pro Palette: 70
- Menge Stück pro Palette: 840
- Gewicht Palette in kg: 534
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1600

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089990
- Zulassungsnummer DE: N-77729
- Zulassungsnummer AT: N-77729
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: 50 g/l Eukalyptus citriodora Öl, hydratisiert, cyclisiert
- MHD-Pflicht
- Haltbarkeit ab Produktion in Monaten: 36
- Frei verkäuflich
- Signalwort: -
- Gefahrenhinweise: H-Sätze: -
- Sicherheitshinweise: P-Sätze: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Sprühnebel vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: EUH 208 Enthält 2-hydroxy-alpha, alpha, 4-trimethylcyclohexanmethanol, Citronellol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- UN-Versandbezeichnung: entfällt
- ADR-Klasse: entfällt
- Klassifizierungscode: entfällt
- Verpackungsgruppe: entfällt
- Gefahrenzettel: entfällt
- Tunnelcode: entfällt

VERPACKUNG:

- Plastik: Gewicht in Gramm: 88
- Weißblech: Gewicht in Gramm: 88
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: 18