

# Technisch specificatieblad

## Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022346



De snelste en handigste manier om trekbelasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444. Met metrische schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig; de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

Extra productbeschrijving 1	Tabelkolom D: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trekbelasting noodzakelijk is
Extra productbeschrijving 2	Tabelkolom D2: afdichtingsbereik inclusief trekbelasting en verdraai borging conform VDE 0619

### Stamgegevens

Bestelnr.	2022346
Type	V-TEC M16 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met trekbelasting IP68
Dimensie	M16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,63 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting L min.	21,00 mm
Afmeting L max.	27,00 mm
Afmeting L1	8,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
Afmeting L3	15,50 mm
Afmeting L4	9,00 mm
SW	19,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	2,50 - 8,00 mm
Afdichtbereik D	0,16 - 0,32 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022346



## Technische gegevens

Schroefdraad	M16 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	3,50 - 8,00 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>