

2267072-4 ✓ AKTIV


Interne TE-Nummer 2267072-4

Push Button Switches, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Switch, Single Actuator, Extended Actuator Profile, Unthreaded, Off [On]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Relais, Schütze und Schalter > Schalter > Druckknopfschalter



Konfiguration (Polstellung): **Einpilig – Einzelstellung**

Druckknopfschalter – Produkttyp: **Schalter**

Anzahl der Aktuator: **Einfach**

Aktuatorprofil: **Erweitert**

Durchführungsausführung: **Ohne Gewinde**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Staubdicht	Nein
Druckknopfschalter – Produkttyp	Schalter
Beleuchtet	Nein
Ausführung des Aktuators	Rund

Konfigurationsmerkmale

ESD-Erdungsklemme	Ohne
Verbunden	Nein
Konfiguration (Polstellung)	Einpilig – Einzelstellung
Anzahl der Aktuator	Einfach
Schnappschalter	Ohne
Hilfshalterung	Ohne
Tastschalter	Nein
Betriebsfunktion	Aus [Ein]

Elektrische Kennwerte

Druckknopfschalter – Nennspannung	28 VDC
-----------------------------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Gehäusematerial	Diallylphthalat (DAP)
Aktuatormaterial	Thermoplastpolyester
Aktuatorprofil	Erweitert
Durchführungsausführung	Ohne Gewinde
Farbe des Aktuators	Schwarz

Kontaktmerkmale

Druckknopfschalter – Kontaktnennstrom	3 A
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Silber

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Gedruckte Schaltung
----------------	---------------------

Montage und Anschlusstechnik

Montagewinkel	Vertikal
Druckknopfschalter – Montagetyp	Durchsteckmontage

Gehäusemerkmale

Flaches Profil	Nein
Abgedichteter Prozess	Nein

Abmessungen

Aktuatorlänge	3.94 mm [.155 in]
---------------	-------------------

Verwendungsbedingungen

Nenntemperatur	Standard
----------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Loses Teil
--------------------	------------

Weitere

Kommentar	(Ein) gibt die derzeitige Position an.
-----------	--

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen



China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


Kompatible Teile




Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1-5103308-3
A/L LOW PRO HDR 24P VERT BLACK



TE Teilnr.:2058703-2
Herm Blade& Recp Assy, 4 Pos,Latch



TE Teilnr.:3-1761713-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L



TE Teilnr.:2329389-7
PB OFF/ON FC RED M1 TERM RED
LED IP68 50




TE Teilnr.:1-2329388-9
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM GRE
LED IP68 50



TE Teilnr.:2-2329389-5
PB OFF/ON FC BLU M1 TERM BLU
LED IP68 50



TE Teilnr.:6609104-9
PE0S0SS30=C1134



TE Teilnr.:305183-8
ET TYPE IV #20



TE Teilnr.:5-102202-7
10 MODII HDR SRST SHRD LF

Dokumente

Produktzeichnungen

[PMS9P1B10M2QE](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2267072-4_A_c-2267072-4-a.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2267072-4_A_c-2267072-4-a.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2267072-4_A_c-2267072-4-a.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten



Subminiature Switches

Englisch